

**RCL425615T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

A kép illusztráció

**Általános rendelési adatok**

Változat	, Relé, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 115 V AC, Folytonos áram: 8 A, Dugaszolható csatlakozás
Rendelési szám	<a href="#">2494300000</a>
Típus	RCL425615T
GTIN (EAN)	4050118517514
Qty.	20 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méreték és tömegek

Mélység	29 mm	Mélység (coll)	1.1417 inch
Magasság	15.7 mm	Magasság (coll)	0.6181 inch
Szélesség	12.7 mm	Szélesség (coll)	0.5 inch
Nettó tömeg	13 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Ambient temperature	-40 °C...70 °C
Üzemi hőmérséklet		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség	115 V AC	Állapotjelző	Nem
----------------------------	----------	--------------	-----

## Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség	250 V AC	Max. kapcsolási feszültség, AC	132 V
Érintkező típusa	2 CO contact (AgNi)		

## Általános adatok

Szín	Áttetsző
------	----------

## Szigetelések koordinálása

Szennyezés súlyossága	3	Védelmi osztály	IP67
-----------------------	---	-----------------	------

## Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika	Dugaszolható csatlakozás
-----------------------------	--------------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		