

**FAD BLK4 2XSL20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A FAD TSX front adapterek előkonfekcionált kábelekkel biztonságos átállást nyújtanak TSX kártyákról más PLC-rendszerekre vagy a Weidmüller u-remote moduljaira.

- TS35 sorkapocs sínbe dugaszolható

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	2494590000
Típus	<a href="#">FAD BLK4 2XSL20</a>
GTIN (EAN)	8430243373029
Qty.	1 Darab

## FAD BLK4 2XSL20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretetek és tömegek

Mélység	24 mm	Mélység (coll)	0.9449 inch
Magasság	218 mm	Magasság (coll)	8.5827 inch
Szélesség	54 mm	Szélesség (coll)	2.126 inch
Nettó tömeg	237.91 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40...60 °C Üzemi hőmérséklet -25...50 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	348848c5-21ff-4d79-b541-7c34c4908172

## Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal) 2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p

## Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal) 2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p

## Névleges adatok

Üzemi feszültség	30 V AC / 60 V DC	Max. áram csatornánként	3 A
Max. áram byte-onként	2 A	Összes üzemi áram	6 A

## Szigetelések koordinálása (EN50178)

A következő szerint	DIN EN 50178	Névleges szigetelési feszültség	50 V AC / 71 V DC
Túlfeszültség kategória	III	Szennyezés súlyossága	2
Szigetelésvizsgálati feszültség AC	0.56 kV		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**FAD BLK4 2XSL20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

