

SM 18/9.5 MM WS VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Helytelen üzemeltetés megelőzése: SM

A Multimark készülékjelölők különböző gyártók jelölőanyagaival használhatók. Mindig biztosítják más gyártók minden komponensének, mint pl. vezérlő- és jelzőkészülékek, egyértelmű kiosztását.

A MultiMark előnyei:

- „Különböző anyagok az eltérő követelményekhez”
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

Általános rendelési adatok

Változat	SwitchMark, Készülékjelölők, 9 x 18 mm, fehér
Rendelési szám	2496850000
Típus	SM 18/9.5 MM WS VPE100
GTIN (EAN)	4050118508352
Qty.	100 Darab

SM 18/9.5 MM WS VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.1 mm	Mélység (coll)	0.0039 inch
Magasság	9 mm	Magasság (coll)	0.3543 inch
Szélesség	18 mm	Szélesség (coll)	0.7087 inch
Nettó tömeg	0.01 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...120 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Akril ragasztó	Változat	halogénmentes, Öntapadós
Szélesség	18 mm	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	120 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Szín	fehér	Halogén	Nem
Alapanyag	Poliészter	Nyomatott karakterek	nélkül
UL 969 tanúsítvány	Igen	kompatibilis nyomtató	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...120 °C	Szám tekercsenként	100

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



SM 18/9.5 MM WS VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 76/360 SW	Változat
Rendelési szám	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK ROLLER 115	Változat
Rendelési szám	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

SM 18/9.5 MM WS VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Változat
Rendelési szám	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Qty.	1 ST	