

IE-FCI-PWB-IND**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Változat	FrontCom, Insert Power large, Type D, Aljzatos csatlakozó, IN
Rendelési szám	2500710000
Típus	IE-FCI-PWB-IND
GTIN (EAN)	4050118526745
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Nettó tömeg 42 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet Üzemi hőmérséklet -5 °C...40 °C
Telepítési hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

Általános adatok

Védelmi osztály IP20 Betét típusa Insert Power large
Connector face Type D Fire load 770 kJ

Műszaki adatok

Névleges feszültség (AC) 250 V Ház fő anyaga Polikarbonát, PC
Névleges áram 5 A

Rögzíthető vezetékek


Csupaszolási hossz	9 mm		
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás		
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel	min.	1.5 mm ²	
	max.	2.5 mm ²	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	min.	1.5 mm ²	
	max.	4 mm ²	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	min.	1.5 mm ²	
	max.	2.5 mm ²	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvely nélkül	...		
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül	...		
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	1.5 ... 4 mm ²		
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	1.5 ... 2.5 mm ²		
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel	1.5 ... 2.5 mm ²		

Műszaki adatok**Besorolások**


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Rajzok

Méretrajz



Méretrajz



Tartozékok**Sínadapter aljzatbetétekhez**

A Weidmüllernél egyetlen forrásból mindent megkap, amire szüksége van - beleértve az ipari Ethernet tartozékait is.

Előnyei:

- szerszámok
- vizsgálókészülékek
- kábelhüvelyek
- szekrénycsatlakozások
- jelölők
- porvédelem
- tápegységek
- túlfeszültség-védelem

Általános rendelési adatok

Típus	IE-DINRAIL-AD-PWB	Változat
Rendelési szám	2534680000	
GTIN (EAN)	4050118546354	
Qty.	1 ST	