

IE-FCI-PWB-IND**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Változat	FrontCom, Insert Power large, Type D, Aljzatos csatlakozó, IN
Rendelési szám	2500710000
Típus	IE-FCI-PWB-IND
GTIN (EAN)	4050118526745
Qty.	1 Darab

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

42 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet

-5 °C...40 °C

Telepítési hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétellel

RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

Általános adatok

Védelmi osztály

IP20

Betét típusa

Insert Power large

Connector face

Type D

Fire load

770 kJ

Műszaki adatok

Névleges feszültség (AC)

250 V

Ház fő anyaga

Polikarbonát, PC

Névleges áram

5 A

Rögzíthető vezetékek

Csupaszozási hossz

9 mm

Csatlakozás típusa

Csavaros csatlakozás

Vezetékcsonatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel

min.

1.5 mm²

max.

2.5 mm²

Vezetékcsonatlakozási keresztmetszet, merev

min.

1.5 mm²

max.

4 mm²

Vezetékcsonatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel

min.

1.5 mm²

max.

2.5 mm²

Vezetékcsonatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvely nélkül

...

Vezetékcsonatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül

...

Vezetékcsonatlakozási keresztmetszet, merev

1.5 ... 4 mm²

Vezetékcsonatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel

1.5 ... 2.5 mm²

Vezetékcsonatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel


1.5 ... 2.5 mm²

Technical data**Besorolások**


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Drawings

Méretrajz



Méretrajz



Accessories**Sínadapter aljzatbetétekhez**

A Weidmüllernél egyetlen forrásból mindent megkap, amire szüksége van - beleértve az ipari Ethernet tartozékait is.

Előnyei:

- szerszámok
- vizsgálókészülékek
- kábelhüvelyek
- szekrénycsatlakozások
- jelölők
- porvédelem
- tápegységek
- túlfeszültség-védelem

Általános rendelési adatok

Típus	IE-DINRAIL-AD-PWB	Változat
Rendelési szám	2534680000	
GTIN (EAN)	4050118546354	
Qty.	1 ST	