

**HDC XX6A01 FFSM12X-0300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Compact**

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	2503550300
Típus	<a href="#">HDC XX6A01 FFSM12X-0300</a>
GTIN (EAN)	4050118521313
Qty.	1 Darab

## HDC XX6A01 FFSM12X-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0 g
-------------	-----

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 90 °C
-------------------------	------------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Általános adatok

Pólusszám	8	Kábelhossz	3 m
Kódolás	X kódolású	Érintkező felület	Au (arany)
Átviteli sebesség	10 Gbps, 10 Gbit/s	Szigetelési ellenállás	≥ 108 Ω
Kategória	Cat. 6A	Névleges feszültség	50 V
Névleges áram	0.5 A	Dugaszolási ciklusok	100
Szennyezés súlyossága	2	Ellentétes oldali változat	Aljzat, egyenes, M12X
Moduloldali változat	Aljzat		

## Cable technical specifications

Kábelhossz	3 m	
Köpeny színe	kék	
árnyékolt	Igen	
Halogén	Nem	
Szigetelés	Expandált	
Köpeny anyaga	Radox EM 104	
Színkód gyűrű	fehér / narancssárga, Narancssárga, fehér / zöld, Zöld, white / brown, Barna, fehér / kék, Kék	
Outside diameter	Átmérő	8.1 mm
	Jelzések	±
	Tolerance	0.5 mm
Outside diameter	8.1 mm ± 0.5 mm	

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		