

HDC XX6A02 FFSM12X-0050**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Compact**

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2503820050
Típus	HDC XX6A02 FFSM12X-0050
GTIN (EAN)	4050118522853
Qty.	1 Darab

HDC XX6A02 FFSM12X-0050

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	57.2 g
-------------	--------

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-30 °C ... 90 °C
-------------------------	------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Általános adatok

Pólusszám	8	Kábelhossz	0.5 m
Kódolás	X kódolású	Érintkező felület	Au (arany)
Átviteli sebesség	10 Gbps, 10 Gbit/s	Szigetelési ellenállás	≥ 108 Ω
Kategória	Cat. 6A	Névleges feszültség	50 V
Névleges áram	0.5 A	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Szennyezés súlyossága	2	Ellentétes oldali változat	Aljzat, egyenes, M12X
Moduloldali változat	Aljzat		

Cable technical specifications

Kábelhossz	0.5 m	
Köpeny színe	zöld	
árnyékolt	Igen	
Halogén	IEC 60754-1 szerint halogénmentes	
Szigetelés	PE, Expandált	
Köpeny anyaga	PUR	
Színkód gyűrű	fehér / narancssárga, Narancssárga, fehér / zöld, Zöld, white / brown, Barna, fehér / kék, Kék	
Outside diameter	Átmérő	6.4 mm
	Jelzések	±
	Tolerance	0.3 mm
Outside diameter	6.4 mm ± 0.3 mm	

Besorolások

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		