

**ES EPG/HPG 60 HEX 6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

**Általános rendelési adatok**

Változat	Tartozékok, 6mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás
Rendelési szám	<a href="#">2505150000</a>
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 6
GTIN (EAN)	4050118519532
Qty.	1 Darab

## ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0.8661 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1.6535 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1.6535 inch
Nettó tömeg	150 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Krimpelhető betétek

Azonosító szám	5	Krimpelési szélesség	7 mm
Vörösréz krimpelési keresztmetszet	6	Krimpelési szélesség mm-ben	7

## Szorszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás
Kábelsaru keresztmetszet	névleges 6 mm <sup>2</sup>

## Érintkező leírása

Érintkező típusa	DIN 46235 kábelsaru, DIN 46267 Part 1 kábelsaru	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	10
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	10	Krimpelési tartomány, max.	6 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Szerszámok




Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2453810000</a>	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468434	
Qty.	1 ST	
Típus	HPG 60	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468427	
Qty.	1 ST	

6 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M4/-6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497150000</a>	kábelsaru, záróelem, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306767	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M5/-6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497170000</a>	kábelsaru, záróelem, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306590	
Qty.	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	KRN-M6/-6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497180000</a>	kábelsaru, záróelem,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306729	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M8/-6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497190000</a>	kábelsaru, záróelem,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306613	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M10/-6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497200000</a>	kábelsaru, záróelem,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306385	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M12/-6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497210000</a>	kábelsaru, záróelem,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306347	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M4/-6 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497220000</a>	kábelsaru, záróelem,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306477	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M5/-6 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496120000</a>	kábelsaru, záróelem,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305753	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M6/-6 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496130000</a>	kábelsaru, záróelem,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305982	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M8/-6 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496140000</a>	kábelsaru, záróelem,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306248	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M10/-6 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496150000</a>	kábelsaru, záróelem,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305579	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M12/-6 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496170000</a>	kábelsaru, záróelem,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305869	
Qty.	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	VSTN/-6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494720000</a>	kábelsaru, záróelem,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118304190	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M5/-6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497840000</a>	kábelsaru, záróelem,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307405	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M6/-6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497850000</a>	kábelsaru, záróelem,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307245	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M8/-6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497860000</a>	kábelsaru, záróelem,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307238	
Qty.	100 ST	
Típus	VPN/-6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498610000</a>	kábelsaru, záróelem,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118307931	
Qty.	100 ST	