

ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Változat	Krimpelő szerszám betét, 10mm ² , Hatszög sajtolás
Rendelési szám	2505160000
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 10
GTIN (EAN)	4050118519556
Qty.	1 Darab

ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0.8661 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1.6535 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1.6535 inch
Nettó tömeg	150 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Krimpelhető betétek

Azonosító szám	6	Krimpelési szélesség	7 mm
Vörösréz krimpelési keresztmetszete	10	Krimpelési szélesség mm-ben	7

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás
Kábelsaru keresztmetszet	névleges 10 mm ²

Érintkező leírása

Érintkező típusa	DIN 46235 kábelsaru, DIN 46267 Part 1 kábelsaru	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	8
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	8	Krimpelési tartomány, max.	10 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok




Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Változat
Rendelési szám	2453810000	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468434	
Qty.	1 ST	
Típus	HPG 60	Változat
Rendelési szám	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468427	
Qty.	1 ST	

10 mm²



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M4/-10	Változat
Rendelési szám	1496900000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M5/-10	Változat
Rendelési szám	1496910000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
Qty.	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KRN-M6/-10	Változat
Rendelési szám	1496920000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M8/-10	Változat
Rendelési szám	1496930000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M10/-10	Változat
Rendelési szám	1496940000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M12/-10	Változat
Rendelési szám	1496950000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M5/-10 90	Változat
Rendelési szám	1497020000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M6/-10 90	Változat
Rendelési szám	1497030000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M8/-10 90	Változat
Rendelési szám	1497040000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M10/-10 90	Változat
Rendelési szám	1497050000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M12/-10 90	Változat
Rendelési szám	1497070000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306606	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M5/-10 45	Változat
Rendelési szám	1496810000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306309	
Qty.	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWN-M6/-10 45	Változat
Rendelési szám	1496820000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306286	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M8/-10 45	Változat
Rendelési szám	1496830000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306330	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M10/-10 45	Változat
Rendelési szám	1496840000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306361	
Qty.	100 ST	
Típus	VSTN/-10	Változat
Rendelési szám	1497130000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118306491	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M5/-10	Változat
Rendelési szám	1497870000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M6/-10	Változat
Rendelési szám	1497880000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307283	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M8/-10	Változat
Rendelési szám	1497890000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307573	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M10/-10	Változat
Rendelési szám	1497910000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307276	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M6/-10 90	Változat
Rendelési szám	1497420000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307023	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M8/-10 90	Változat
Rendelési szám	1497430000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
Qty.	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	VPN/-10	Változat
Rendelési szám	1498620000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118308136	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M4/-10	Változat
Rendelési szám	1494010000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303810	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M5/-10	Változat
Rendelési szám	1494020000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303681	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M6/-10	Változat
Rendelési szám	1494030000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303483	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M8/-10	Változat
Rendelési szám	1494040000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303803	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M10/-10	Változat
Rendelési szám	1494050000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303711	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M12/-10	Változat
Rendelési szám	1494060000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304008	
Qty.	100 ST	
Típus	KQNG-M5/-10	Változat
Rendelési szám	1492680000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302479	
Qty.	100 ST	
Típus	KQNG-M6/-10	Változat
Rendelési szám	1492690000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302394	
Qty.	100 ST	
Típus	KSN/-10	Változat
Rendelési szám	1492780000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302806	
Qty.	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	VPLN/-10	Változat
Rendelési szám	1492890000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118302561	
Qty.	100 ST	