

**ES EPG/HPG 60 HEX 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

**Általános rendelési adatok**

Változat	Krimpelő szerszám betét, 16mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás
Rendelési szám	<a href="#">2505170000</a>
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 16
GTIN (EAN)	4050118519549
Qty.	1 Darab

## ES EPG/HPG 60 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0.8661 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1.6535 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1.6535 inch
Nettó tömeg	170 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Krimpelhető betétek

Azonosító szám	8	Krimpelési szélesség	5 mm
Vörösréz krimpelési keresztmetszete	16	Krimpelési szélesség mm-ben	12

## Szorszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás
Kábelsaru keresztmetszet	névleges 16 mm <sup>2</sup>

## Érintkező leírása

Érintkező típusa	DIN 46235 kábelsaru, DIN 46267 Part 1 kábelsaru	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	6
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	6	Krimpelési tartomány, max.	16 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG/HPG 60 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Szerszámok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2453810000</a>	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468434	
Qty.	1 ST	
Típus	HPG 60	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468427	
Qty.	1 ST	

16 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M5/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496970000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306569	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M6/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496980000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306583	
Qty.	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	KRN-M8/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496990000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306514	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M10/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497000000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306460	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M12/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497010000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306538	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M5/-16 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497080000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306392	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M6/16 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497090000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306743	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M8/-16 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497100000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306804	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M10/-16 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497110000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306705	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M12/-16 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497120000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306736	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M5/-16 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496850000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306408	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M6/-16 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496870000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306446	
Qty.	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	KWN-M8/-16 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496880000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306422	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M10/-16 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496890000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306194	
Qty.	100 ST	
Típus	VSTN/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497140000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Nincs
GTIN (EAN)	4050118306620	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M5/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497920000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307542	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M6/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497930000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307290	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M8/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497940000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307269	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M10/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497950000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307450	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M12/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497960000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307436	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M6/-16 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497440000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306644	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M8/-16 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497450000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306873	
Qty.	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	KWPN-M10/-16 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497470000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307016	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M12/-16 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497480000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306866	
Qty.	100 ST	
Típus	VPN/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498630000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Nincs
GTIN (EAN)	4050118307856	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M5/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494070000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303650	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M6/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494080000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303636	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M8/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494090000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303742	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M10/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494100000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303728	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M12/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494110000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303773	
Qty.	100 ST	
Típus	KQNG-M6/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492700000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302493	
Qty.	50 ST	
Típus	KQNG-M8/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492710000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302677	
Qty.	50 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	KSN/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492790000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302745	
Qty.	100 ST	
Típus	VPLN/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492900000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Nincs
GTIN (EAN)	4050118302714	
Qty.	100 ST	
Típus	VSTN/16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493040000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Nincs
GTIN (EAN)	4050118302981	
Qty.	100 ST	