

ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Változat	Krimpelő szerszám betét, 25mm ² , Hatszög sajtolás
Rendelési szám	2505180000
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 25
GTIN (EAN)	4050118519570
Qty.	1 Darab

ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0.8661 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1.6535 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1.6535 inch
Nettó tömeg	167 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Krimpelhető betétek

Azonosító szám	10	Krimpelési szélesség	5 mm
Krimpelés keresztmetszete, alumínium	10	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	25
Krimpelési szélesség mm-ben	12		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás
Kábelsaru keresztmetszet	névleges 25 mm ²

Érintkező leírása

Érintkező típusa	DIN 46235 kábelsaru, DIN 46267 Part 1 kábelsaru	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	4
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	4	Krimpelési tartomány, max.	25 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Szerszámok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Változat
Rendelési szám	2453810000	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468434	
Qty.	1 ST	
Típus	HPG 60	Változat
Rendelési szám	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468427	
Qty.	1 ST	

25 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M5/-25	Változat
Rendelési szám	1495830000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305562	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M6/-25	Változat
Rendelési szám	1496490000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305784	
Qty.	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	KRN-M8/-25	Változat
Rendelési szám	1496500000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M10/-25	Változat
Rendelési szám	1496510000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305814	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M12/-25	Változat
Rendelési szám	1496520000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306163	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M14/-25	Változat
Rendelési szám	1496530000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305883	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M6/-25 90	Változat
Rendelési szám	1495850000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305456	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M8/-25 90	Változat
Rendelési szám	1495870000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305470	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M10/-25 90	Változat
Rendelési szám	1495880000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305449	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M12/-25 90	Változat
Rendelési szám	1495890000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305647	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M14/-25 90	Változat
Rendelési szám	1495900000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305517	
Qty.	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

240 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M6/-25 45	Változat
Rendelési szám	1496180000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305876	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M8/-25 45	Változat
Rendelési szám	1496190000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306231	
Qty.	100 ST	

25 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M10/-25 45	Változat
Rendelési szám	1496200000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305593	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M12/-25 45	Változat
Rendelési szám	1496210000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305715	
Qty.	100 ST	
Típus	VSTN/-25	Változat
Rendelési szám	1494730000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118304275	
Qty.	50 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	KP-M6/-25	Változat
Rendelési szám	1497970000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307412	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M8/-25	Változat
Rendelési szám	1497980000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307528	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M10/-25	Változat
Rendelési szám	1497990000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307535	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M12/-25	Változat
Rendelési szám	1498000000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307504	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M16/-25	Változat
Rendelési szám	1498010000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307443	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M6/-25 90	Változat
Rendelési szám	1497490000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306668	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M8/-25 90	Változat
Rendelési szám	1497510000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306972	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M10/-25 90	Változat
Rendelési szám	1497520000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306989	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M12/-25 90	Változat
Rendelési szám	1497530000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307108	
Qty.	100 ST	
Típus	VPN/-25	Változat
Rendelési szám	1498640000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118308013	
Qty.	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	KQN-M5/-25	Változat
Rendelési szám	1494120000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303827	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M6/-25	Változat
Rendelési szám	1494130000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303858	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M8/-25	Változat
Rendelési szám	1494140000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303872	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M10/-25	Változat
Rendelési szám	1494150000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303865	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M12/-25	Változat
Rendelési szám	1494160000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303902	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M16/-25	Változat
Rendelési szám	1493490000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303148	
Qty.	50 ST	
Típus	KSN/-25	Változat
Rendelési szám	1492800000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302592	
Qty.	50 ST	
Típus	VPLN/-25	Változat
Rendelési szám	1492910000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118302646	
Qty.	100 ST	
Típus	VSTN/25	Változat
Rendelési szám	1493050000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118302783	
Qty.	100 ST	