


## ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## A kép illusztráció



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

Változat	Krimpelő szerszám betét, 35mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás
Rendelési szám	<a href="#">2505190000</a>
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 35
GTIN (EAN)	4050118519587
Qty.	1 Darab

## ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0.8661 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1.6535 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1.6535 inch
Nettó tömeg	140 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Krimpelhető betétek

Azonosító szám	12	Krimpelési szélesség	5 mm
Krimpelés keresztmetszete, alumínium	16+25	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	35
Krimpelési szélesség mm-ben	5		

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás
Kábelsaru keresztmetszet	névleges 35 mm <sup>2</sup>

## Érintkező leírása

Érintkező típusa	DIN 46235 kábelsaru, DIN 46267 Part 1 kábelsaru	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	2
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	2	Krimpelési tartomány, max.	35 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG/HPG 60 HEX 35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Szerszámok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

### Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2453810000</a>	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468434	
Qty.	1 ST	
Típus	HPG 60	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468427	
Qty.	1 ST	

### 35 mm<sup>2</sup>



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

### Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M6/-35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496540000</a>	kábelsaru, záróelem, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306156	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M8/-35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496550000</a>	kábelsaru, záróelem, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305913	
Qty.	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KRN-M10/-35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496570000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305920	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M12/-35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496580000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306019	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M6/-35 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494790000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304466	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M8/-35 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494810000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304374	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M6/-35 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495910000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305418	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M8/-35 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495920000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305548	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M10/-35 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495930000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305173	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M12/-35 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495940000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305623	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M14/-35 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494640000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304350	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M16/-35 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494690000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304268	
Qty.	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KWN-M6/-35 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496220000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305852	
Qty.	50 ST	
Típus	KWN-M8/-35 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496230000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305968	
Qty.	50 ST	
Típus	KWN-M10/-35 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496240000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306217	
Qty.	50 ST	
Típus	KWN-M12/-35 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496250000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306002	
Qty.	50 ST	
Típus	VSTN/-35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494740000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118304428	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M6/-35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498020000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307313	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M8/-35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498030000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307511	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M10/-35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498040000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307337	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M12/35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498050000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307320	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M16/-35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498060000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307382	
Qty.	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KWPN-M6/-35 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497540000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306996	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M8/-35 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497550000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307146	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M10/-35 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497570000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307153	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M12/-35 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497580000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306682	
Qty.	100 ST	
Típus	VPN/-35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498650000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118308143	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M6/-35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494170000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304015	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M8/-35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494180000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304022	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M10/-35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494190000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303780	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M12/-35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493130000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302837	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M16/-35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493140000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302851	
Qty.	50 ST	

**ES EPG/HPG 60 HEX 35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Tartozékok**

Típus	KQN-M20/-35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493520000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303124	
Qty.	50 ST	
Típus	KSN/-35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492810000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302639	
Qty.	50 ST	
Típus	VPLN/-35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492920000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118302752	
Qty.	100 ST	
Típus	VSTN/35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493060000</a>	kábelsaru, záróelem,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118302943	
Qty.	100 ST	