

ES EPG/HPG 60 HEX 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Változat	Krimpelő szerszám betét, 50mm ² , Hatszög sajtolás
Rendelési szám	2505200000
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 50
GTIN (EAN)	4050118519600
Qty.	1 Darab

ES EPG/HPG 60 HEX 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0.8661 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1.6535 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1.6535 inch
Nettó tömeg	138 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Krimpelhető betétek

Azonosító szám	14	Krimpelési szélesség	5 mm
Krimpelés keresztmetszete, alumínium	35	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	50
Krimpelési szélesség mm-ben	5		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás
Kábelsaru keresztmetszet	névleges 50 mm ²

Érintkező leírása

Érintkező típusa	DIN 46235 kábelsaru, DIN 46267 Part 1 kábelsaru	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	1
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	1	Krimpelési tartomány, max.	50 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 HEX 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Szerszámok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krímpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krímpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Változat
Rendelési szám	2453810000	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krímp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krímpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468434	
Qty.	1 ST	
Típus	HPG 60	Változat
Rendelési szám	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krímp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krímpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468427	
Qty.	1 ST	

50 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krímpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M6/-50	Változat
Rendelési szám	1496590000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305746	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M8/-50	Változat
Rendelési szám	1496600000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306149	
Qty.	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	KRN-M10/-50	Változat
Rendelési szám	1496610000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306064	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M12/-50	Változat
Rendelési szám	1496620000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305722	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M14/-50	Változat
Rendelési szám	1495750000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305197	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M16/-50	Változat
Rendelési szám	1496630000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306200	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M20/-50	Változat
Rendelési szám	1495840000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305364	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M6/-50 S	Változat
Rendelési szám	1494820000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304114	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M8/-50 S	Változat
Rendelési szám	1494830000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304404	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M10/-50 S	Változat
Rendelési szám	1494840000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304619	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M6/-50 90	Változat
Rendelési szám	1495950000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305388	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M8/-50 90	Változat
Rendelési szám	1495970000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305425	
Qty.	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	KWN-M10/-50 90	Változat
Rendelési szám	1495980000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305494	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M12/-50 90	Változat
Rendelési szám	1495990000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305654	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M14/-50 90	Változat
Rendelési szám	1494650000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304251	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M16/-50 90	Változat
Rendelési szám	1496000000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305630	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M20/-50 90	Változat
Rendelési szám	1494710000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304442	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M6/-50 45	Változat
Rendelési szám	1496270000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305937	
Qty.	50 ST	
Típus	KWN-M8/-50 45	Változat
Rendelési szám	1496280000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306101	
Qty.	50 ST	
Típus	KWN-M10/-50 45	Változat
Rendelési szám	1496290000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305760	
Qty.	50 ST	
Típus	KWN-M12/-50 45	Változat
Rendelési szám	1496300000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306040	
Qty.	50 ST	
Típus	VSTN/-50	Változat
Rendelési szám	1494750000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118304381	
Qty.	50 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	KP-M6/-50	Változat
Rendelési szám	1498510000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308006	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M8/-50	Változat
Rendelési szám	1498070000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307566	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M10/-50	Változat
Rendelési szám	1498080000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307559	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M12/-50	Változat
Rendelési szám	1498090000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307375	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M14/-50	Változat
Rendelési szám	1498570000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308105	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M16/-50	Változat
Rendelési szám	1498110000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307474	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M20/-50	Változat
Rendelési szám	1498120000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307597	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M8/-50 90	Változat
Rendelési szám	1497590000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306699	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M10/-50 90	Változat
Rendelési szám	1497610000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307078	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M12/-50 90	Változat
Rendelési szám	1497620000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306675	
Qty.	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	KWPN-M16/-50 90	Változat
Rendelési szám	1497630000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307115	
Qty.	100 ST	
Típus	VPN/-50	Változat
Rendelési szám	1498660000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118307948	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M6/-50	Változat
Rendelési szám	1493510000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303179	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M8/-50	Változat
Rendelési szám	1493150000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302868	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M10/-50	Változat
Rendelési szám	1493160000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303049	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M12/-50	Változat
Rendelési szám	1493170000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303216	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M16/-50	Változat
Rendelési szám	1493180000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302844	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M20/-50	Változat
Rendelési szám	1493530000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303513	
Qty.	50 ST	
Típus	KSN/-50	Változat
Rendelési szám	1492820000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302769	
Qty.	50 ST	
Típus	VPLN/-50	Változat
Rendelési szám	1492930000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118302684	
Qty.	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories**

Típus	VSTN/50	Változat
Rendelési szám	1493070000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118302691	
Qty.	100 ST	