


## ES EPG/HPG 60 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## A kép illusztráció



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

Változat	Krimpelő szerszám betét, 95mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás
Rendelési szám	<a href="#">2505220000</a>
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 95
GTIN (EAN)	4050118519563
Qty.	1 Darab

## ES EPG/HPG 60 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0.8661 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1.6535 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1.6535 inch
Nettó tömeg	135 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Krimpelhető betétek

Azonosító szám	18	Krimpelési szélesség	5 mm
Krimpelés keresztmetszete, alumínium	70	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	95
Krimpelési szélesség mm-ben	5		

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás
Kábelsaru keresztmetszet	névleges 95 mm <sup>2</sup>

## Érintkező leírása

Érintkező típusa	DIN 46235 kábelsaru, DIN 46267 Part 1 kábelsaru	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	3/0
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	3/0	Krimpelési tartomány, max.	95 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG/HPG 60 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szerszámok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2453810000</a>	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468434	
Qty.	1 ST	
Típus	HPG 60	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468427	
Qty.	1 ST	

95 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M6/-95	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495820000</a>	kábelsaru, záróelem, 95 mm <sup>2</sup> , 95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305531	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M8/-95	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495600000</a>	kábelsaru, záróelem, 95 mm <sup>2</sup> , 95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305241	
Qty.	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KRN-M10/-95	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495610000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305371	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M12/-95	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495620000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305265	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M14/-95	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495780000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305555	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M16/-95	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495630000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305326	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M20/-95	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495640000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305319	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M6/-95 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494430000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303957	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M8/-95 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494890000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304121	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M10/-95 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494900000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304398	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M12/-95 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494910000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304510	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M8/-95 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496080000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305685	
Qty.	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KWN-M10/-95 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496090000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305692	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M12/-95 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496100000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305487	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M14/-95 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494670000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304411	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M16/-95 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496110000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305678	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M8/-95 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496340000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305821	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M10/-95 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496350000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306125	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M12/-95 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496370000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305890	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M16/-95 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496380000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305838	
Qty.	25 ST	
Típus	VSTN/-95	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494770000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118304220	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M8/-95	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498180000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307498	
Qty.	50 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KP-M10/-95	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498190000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307603	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M12/-95	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498210000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307610	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M14/-95	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498520000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307863	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M16/-95	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498220000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307719	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M20/-95	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498230000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307634	
Qty.	50 ST	
Típus	KWPN-M8/-95 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497690000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307207	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M10/-95 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497710000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307139	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M12/-95 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497720000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307214	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M16/-95 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497730000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307054	
Qty.	25 ST	
Típus	VPN/-95	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498680000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118307917	
Qty.	50 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KQN-M8/-95	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493260000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303162	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M10/-95	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493270000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303018	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M12/-95	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493280000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302899	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M16/-95	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493290000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303025	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M20/-95	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493310000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303407	
Qty.	25 ST	
Típus	KSN/-95	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492840000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302790	
Qty.	25 ST	
Típus	VPLN/-95	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492950000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118302622	
Qty.	50 ST	
Típus	VSTN/95	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493090000</a>	kábelsaru, záróelem,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118302929	
Qty.	50 ST	