

ES EPG/HPG 60 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Változat	Krimpelő szerszám betét, 95mm ² , Hatszög sajtolás
Rendelési szám	2505220000
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 95
GTIN (EAN)	4050118519563
Qty.	1 Darab

ES EPG/HPG 60 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0.8661 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1.6535 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1.6535 inch
Nettó tömeg	135 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Krimpelhető betétek

Azonosító szám	18	Krimpelési szélesség	5 mm
Krimpelés keresztmetszete, alumínium	70	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	95
Krimpelési szélesség mm-ben	5		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás
Kábelsaru keresztmetszet	névleges 95 mm ²

Érintkező leírása

Érintkező típusa	DIN 46235 kábelsaru, DIN 46267 Part 1 kábelsaru	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	3/0
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	3/0	Krimpelési tartomány, max.	95 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Változat
Rendelési szám	2453810000	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468434	
Qty.	1 ST	
Típus	HPG 60	Változat
Rendelési szám	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468427	
Qty.	1 ST	

95 mm²



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M6/-95	Változat
Rendelési szám	1495820000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305531	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M8/-95	Változat
Rendelési szám	1495600000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305241	
Qty.	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KRN-M10/-95	Változat
Rendelési szám	1495610000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305371	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M12/-95	Változat
Rendelési szám	1495620000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305265	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M14/-95	Változat
Rendelési szám	1495780000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305555	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M16/-95	Változat
Rendelési szám	1495630000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305326	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M20/-95	Változat
Rendelési szám	1495640000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305319	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M6/-95 S	Változat
Rendelési szám	1494430000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303957	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M8/-95 S	Változat
Rendelési szám	1494890000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304121	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M10/-95 S	Változat
Rendelési szám	1494900000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304398	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M12/-95 S	Változat
Rendelési szám	1494910000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304510	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M8/-95 90	Változat
Rendelési szám	1496080000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305685	
Qty.	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWN-M10/-95 90	Változat
Rendelési szám	1496090000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305692	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M12/-95 90	Változat
Rendelési szám	1496100000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305487	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M14/-95 90	Változat
Rendelési szám	1494670000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304411	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M16/-95 90	Változat
Rendelési szám	1496110000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305678	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M8/-95 45	Változat
Rendelési szám	1496340000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305821	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M10/-95 45	Változat
Rendelési szám	1496350000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306125	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M12/-95 45	Változat
Rendelési szám	1496370000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305890	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M16/-95 45	Változat
Rendelési szám	1496380000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305838	
Qty.	25 ST	
Típus	VSTN/-95	Változat
Rendelési szám	1494770000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118304220	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M8/-95	Változat
Rendelési szám	1498180000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307498	
Qty.	50 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KP-M10/-95	Változat
Rendelési szám	1498190000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307603	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M12/-95	Változat
Rendelési szám	1498210000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307610	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M14/-95	Változat
Rendelési szám	1498520000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307863	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M16/-95	Változat
Rendelési szám	1498220000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307719	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M20/-95	Változat
Rendelési szám	1498230000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307634	
Qty.	50 ST	
Típus	KWPN-M8/-95 90	Változat
Rendelési szám	1497690000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307207	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M10/-95 90	Változat
Rendelési szám	1497710000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307139	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M12/-95 90	Változat
Rendelési szám	1497720000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307214	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M16/-95 90	Változat
Rendelési szám	1497730000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307054	
Qty.	25 ST	
Típus	VPN/-95	Változat
Rendelési szám	1498680000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118307917	
Qty.	50 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KQN-M8/-95	Változat
Rendelési szám	1493260000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303162	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M10/-95	Változat
Rendelési szám	1493270000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303018	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M12/-95	Változat
Rendelési szám	1493280000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302899	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M16/-95	Változat
Rendelési szám	1493290000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303025	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M20/-95	Változat
Rendelési szám	1493310000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303407	
Qty.	25 ST	
Típus	KSN/-95	Változat
Rendelési szám	1492840000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302790	
Qty.	25 ST	
Típus	VPLN/-95	Változat
Rendelési szám	1492950000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118302622	
Qty.	50 ST	
Típus	VSTN/95	Változat
Rendelési szám	1493090000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118302929	
Qty.	50 ST	