


ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

A kép illusztráció



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Változat	Krimpelő szerszám betét, 185mm ² , Hatszög sajtolás
Rendelési szám	2505250000
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 185
GTIN (EAN)	4050118519617
Qty.	1 Darab

ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0.8661 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1.6535 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1.6535 inch
Nettó tömeg	128 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Krimpelhető betétek

Azonosító szám	25	Krimpelési szélesség	5 mm
Krimpelés keresztmetszete, alumínium	150	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	185
Krimpelési szélesség mm-ben	5		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás
Kábelsaru keresztmetszet	névleges 185 mm ²

Érintkező leírása

Érintkező típusa	DIN 46235 kábelsaru, DIN 46267 Part 1 kábelsaru	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	6/0
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	6/0	Krimpelési tartomány, max.	185 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok




Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Változat
Rendelési szám	2453810000	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468434	
Qty.	1 ST	
Típus	HPG 60	Változat
Rendelési szám	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468427	
Qty.	1 ST	

185 mm²



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M8/-185	Változat
Rendelési szám	1497290000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306897	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M10/-185	Változat
Rendelési szám	1495430000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304985	
Qty.	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KRN-M12/-185	Változat
Rendelési szám	1495440000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304947	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M14/-185	Változat
Rendelési szám	1497250000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306880	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M16/-185	Változat
Rendelési szám	1495450000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305036	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M20/-185	Változat
Rendelési szám	1495470000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305005	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M10/-185 S	Változat
Rendelési szám	1494980000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304497	
Qty.	10 ST	
Típus	KRN-M12/-185 S	Változat
Rendelési szám	1494990000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304169	
Qty.	10 ST	
Típus	KRN-M16/-185 S	Változat
Rendelési szám	1495000000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304367	
Qty.	10 ST	
Típus	KWN-M10/-185 90	Változat
Rendelési szám	1494540000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304176	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M12/-185 90	Változat
Rendelési szám	1494550000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304213	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M16/-185 90	Változat
Rendelési szám	1494570000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304329	
Qty.	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWN-M20/-185 90	Változat
Rendelési szám	1494580000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304336	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M10/-185 45	Változat
Rendelési szám	1495340000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304589	
Qty.	20 ST	
Típus	KWN-M12/-185 45	Változat
Rendelési szám	1495350000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305012	
Qty.	20 ST	
Típus	KWN-M16/-185 45	Változat
Rendelési szám	1495370000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305074	
Qty.	20 ST	
Típus	KWN-M20/-185 45	Változat
Rendelési szám	1495380000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305135	
Qty.	20 ST	
Típus	VSTN/-185	Változat
Rendelési szám	1497390000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118306798	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M8/-185	Változat
Rendelési szám	1498540000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307894	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M10/-185	Változat
Rendelési szám	1498350000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307665	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M12/-185	Változat
Rendelési szám	1498360000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307726	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M14/-185	Változat
Rendelési szám	1498590000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307887	
Qty.	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KP-M16/-185	Változat
Rendelési szám	1498370000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307733	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M20/-185	Változat
Rendelési szám	1498380000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307757	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M8/-185 90	Változat
Rendelési szám	1496800000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306316	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M10/-185 90	Változat
Rendelési szám	1496690000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306170	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M12/-185 90	Változat
Rendelési szám	1496700000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306323	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M16/-185 90	Változat
Rendelési szám	1496710000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306262	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M20/-185 90	Változat
Rendelési szám	1496720000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306187	
Qty.	25 ST	
Típus	VPN/-185	Változat
Rendelési szám	1498720000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118308051	
Qty.	25 ST	

240 mm²240 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

ES EPG/HPG 60 HEX 185**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

Típus	KRN-M8/-240	Változat
Rendelési szám	1495480000	kábelsaru, záróelem,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304756	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M10/-240	Változat
Rendelési szám	1495490000	kábelsaru, záróelem,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305050	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M12/-240	Változat
Rendelési szám	1495500000	kábelsaru, záróelem,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305142	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M14/-240	Változat
Rendelési szám	1497270000	kábelsaru, záróelem,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306842	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M16/-240	Változat
Rendelési szám	1495510000	kábelsaru, záróelem,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304770	
Qty.	25 ST	