


ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Változat	Krimpelő szerszám betét, 240mm ² , Hatszög sajtolás
Rendelési szám	2505260000
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 240
GTIN (EAN)	4050118519648
Qty.	1 Darab

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0.8661 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1.6535 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1.6535 inch
Nettó tömeg	106 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Krimpelhető betétek

Azonosító szám	28	Krimpelési szélesség	5 mm
Krimpelés keresztmetszete, alumínium	185	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	240
Krimpelési szélesség mm-ben	5		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás
Kábelsaru keresztmetszet	névleges 240 mm ²

Érintkező leírása

Érintkező típusa	DIN 46235 kábelsaru, DIN 46267 Part 1 kábelsaru	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	450
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	450	Krimpelési tartomány, max.	240 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Változat
Rendelési szám	2453810000	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468434	
Qty.	1 ST	
Típus	HPG 60	Változat
Rendelési szám	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468427	
Qty.	1 ST	

240 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M8/-240	Változat
Rendelési szám	1495480000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ² , 240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304756	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M10/-240	Változat
Rendelési szám	1495490000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ² , 240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305050	
Qty.	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KRN-M12/-240	Változat
Rendelési szám	1495500000	kábelsaru, záróelem,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305142	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M14/-240	Változat
Rendelési szám	1497270000	kábelsaru, záróelem,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306842	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M16/-240	Változat
Rendelési szám	1495510000	kábelsaru, záróelem,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304770	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M20/-240	Változat
Rendelési szám	1495520000	kábelsaru, záróelem,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305104	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M10/-240 S	Változat
Rendelési szám	1494340000	kábelsaru, záróelem,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304039	
Qty.	5 ST	
Típus	KRN-M12/-240 S	Változat
Rendelési szám	1494350000	kábelsaru, záróelem,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303933	
Qty.	5 ST	
Típus	KRN-M16/-240 S	Változat
Rendelési szám	1494370000	kábelsaru, záróelem,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304046	
Qty.	5 ST	
Típus	KWN-M10/-240 90	Változat
Rendelési szám	1494590000	kábelsaru, záróelem,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304145	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M12/-240 90	Változat
Rendelési szám	1494610000	kábelsaru, záróelem,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304244	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M16/-240 90	Változat
Rendelési szám	1494620000	kábelsaru, záróelem,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304237	
Qty.	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWN-M20/-240 90	Változat
Rendelési szám	1494630000	kábelsaru, záróelem,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304138	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M12/-240 45	Változat
Rendelési szám	1495400000	kábelsaru, záróelem,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305227	
Qty.	15 ST	
Típus	KWN-M16/-240 45	Változat
Rendelési szám	1495410000	kábelsaru, záróelem,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305203	
Qty.	15 ST	
Típus	KWN-M20/-240 45	Változat
Rendelési szám	1495420000	kábelsaru, záróelem,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305234	
Qty.	15 ST	
Típus	VSTN/-240	Változat
Rendelési szám	1497400000	kábelsaru, záróelem,240 mm ² ,240 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118306965	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M10/-240	Változat
Rendelési szám	1498390000	kábelsaru, záróelem,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307818	
Qty.	20 ST	
Típus	KP-M12/-240	Változat
Rendelési szám	1498410000	kábelsaru, záróelem,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307672	
Qty.	20 ST	
Típus	KP-M14/-240	Változat
Rendelési szám	1498530000	kábelsaru, záróelem,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307689	
Qty.	20 ST	
Típus	KP-M16/-240	Változat
Rendelési szám	1498420000	kábelsaru, záróelem,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307825	
Qty.	20 ST	
Típus	KP-M20/-240	Változat
Rendelési szám	1498430000	kábelsaru, záróelem,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307832	
Qty.	20 ST	