

## ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## A kép illusztráció



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Krimpelő szerszám betét, 240mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás |
| Rendelési szám | <a href="#">2505260000</a>                                     |
| Típus          | ES EPG/HPG 60 HEX 240  |
| GTIN (EAN)     | 4050118519648  |
| Qty.           | 1 Darab  |

## ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Méretek és tömegek

|             |       |                  |             |
|-------------|-------|------------------|-------------|
| Mélység     | 22 mm | Mélység (coll)   | 0.8661 inch |
| Magasság    | 42 mm | Magasság (coll)  | 1.6535 inch |
| Szélesség   | 42 mm | Szélesség (coll) | 1.6535 inch |
| Nettó tömeg | 106 g |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Krimpelhető betétek

|                                      |     |                                     |      |
|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|------|
| Azonosító szám                       | 28  | Krimpelési szélesség                | 5 mm |
| Krimpelés keresztmetszete, alumínium | 185 | Vörösréz krimpelési keresztmetszete | 240  |
| Krimpelési szélesség mm-ben          | 5   |                                     |      |

## Szerszámjellemzők - krimpelés

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Krimpelési típus/profil  | Hatszög sajtolás             |
| Kábelsaru keresztmetszet | névleges 240 mm <sup>2</sup> |

## Érintkező leírása

|                                  |   |                                  |                     |
|----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|
| Érintkező típusa                 | DIN 46235 kábelsaru, DIN 46267 Part 1 kábelsaru | Vezeték-keresztmetszet, max. AWG | 450                 |
| Vezeték-keresztmetszet, min. AWG | 450   | Krimpelési tartomány, max.       | 240 mm <sup>2</sup> |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ETIM 10.0   | EC001282    | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |

## ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Szerszámok




Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | EPG 60                     | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2453810000</a> | Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás |
| GTIN (EAN)     | 4050118468434              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HPG 60                     | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2453820000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás   |
| GTIN (EAN)     | 4050118468427              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |

240 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | KRN-M8/-240                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1495480000</a> | kábelsaru, záróelem, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118304756              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KRN-M10/-240               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1495490000</a> | kábelsaru, záróelem, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118305050              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |

## ES EPG/HPG 60 HEX 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | KRN-M12/-240               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1495500000</a> | kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118305142              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KRN-M14/-240               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1497270000</a> | kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118306842              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KRN-M16/-240               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1495510000</a> | kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118304770              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KRN-M20/-240               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1495520000</a> | kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118305104              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KRN-M10/-240 S             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1494340000</a> | kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118304039              |  |
| Qty.           | 5 ST                       |  |
| Típus          | KRN-M12/-240 S             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1494350000</a> | kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118303933              |  |
| Qty.           | 5 ST                       |  |
| Típus          | KRN-M16/-240 S             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1494370000</a> | kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118304046              |  |
| Qty.           | 5 ST                       |  |
| Típus          | KWN-M10/-240 90            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1494590000</a> | kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118304145              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KWN-M12/-240 90            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1494610000</a> | kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118304244              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KWN-M16/-240 90            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1494620000</a> | kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118304237              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |

## ES EPG/HPG 60 HEX 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | KWN-M20/-240 90            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1494630000</a> | kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118304138              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KWN-M12/-240 45            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1495400000</a> | kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118305227              |  |
| Qty.           | 15 ST                      |  |
| Típus          | KWN-M16/-240 45            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1495410000</a> | kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118305203              |  |
| Qty.           | 15 ST                      |  |
| Típus          | KWN-M20/-240 45            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1495420000</a> | kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118305234              |  |
| Qty.           | 15 ST                      |  |
| Típus          | VSTN/-240                  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1497400000</a> | kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> ,Nincs                |
| GTIN (EAN)     | 4050118306965              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KP-M10/-240                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1498390000</a> | kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup>  |
| GTIN (EAN)     | 4050118307818              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | KP-M12/-240                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1498410000</a> | kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup>  |
| GTIN (EAN)     | 4050118307672              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | KP-M14/-240                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1498530000</a> | kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup>  |
| GTIN (EAN)     | 4050118307689              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | KP-M16/-240                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1498420000</a> | kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup>  |
| GTIN (EAN)     | 4050118307825              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | KP-M20/-240                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1498430000</a> | kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup>  |
| GTIN (EAN)     | 4050118307832              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |