

ES EPG 60/HPG DIN 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krímpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krímpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Változat	Krimpelő szerszám betét, 120mm ² , Fogas sajtolás
Rendelési szám	2505360000
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 120
GTIN (EAN)	4050118519747
Qty.	1 Darab

ES EPG 60/HPG DIN 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0.8661 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1.6535 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1.6535 inch
Nettó tömeg	137.28 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	16 mm	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	120
Krimpelési szélesség mm-ben	16		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Fogas sajtolás
Kábelsaru keresztmetszet	névleges 120 mm ²

Érintkező leírása

Érintkező típusa	DIN 46234 kábelsaru, DIN 46341 Part 1 kábelsaru, DIN 46230 kábelsaru	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	4/0
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	4/0	Krimpelési tartomány, max.	120 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		