

## BLZP AH 5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Felhasználási példa



A kép illusztráció

Hatékony védelem, optimalizált ergonómia és zárt kialakítás:

A csatlakoztatott vezetékek húzásmentesítésétől a vizuális/érintésvédelmen át a bontást segítő funkcióig – az opcionális, utólag felszerelhető burkolatok mechanikai, vizuális és tapintható funkciókat is ellátnak.

A két fél héj biztonságosan összepattintható, teljesen körülzárja a dugaszt, mint egy ház, és a következő funkciókat kínálja:

- A kábelkötegelők vagy integrált kábelrögzítők húzásmentesítést biztosítanak.
- Jelölhetők Dekafix címkével vagy öntapadó szalaggal
- Oldalirányú szerelés pólusvesztesség vagy rásztereltolódás nélkül
- Kompatibilis: karimás vagy rögzítő keretes dugaszokhoz egyaránt alkalmas
- Flexibilis: 1–3, különböző kilépési irányú kábelkimenet elérhető, mérettől függően

A Weidmüller burkolatok nagyobb stabilitást, jobb jelölést, teljes kompatibilitást és sokoldalúságot kínálnak.

Az eredmény: maximális megbízhatóság és felhasználóbarát működés bármilyen alkalmazásban.

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Változat       | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Fedél, fekete, Pólusszám: 5 |
| Rendelési szám | <a href="#">2507070000</a>                                         |
| Típus          | BLZP AH 5 BK                                                       |
| GTIN (EAN)     | 4050118524239                                                      |
| Qty.           | 10 Darab                                                           |
| Termékadatok   |                                                                    |
| Csomagolás     | Doboz                                                              |

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Magasság    | 44 mm   | Magasság (coll)  | 1.7323 inch |
| Szélesség   | 19 mm   | Szélesség (coll) | 0.748 inch  |
| Hossz       | 25 mm   | Hossz, inch      | 0.9842 inch |
| Nettó tömeg | 10.21 g |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Rendszerspecifikációk

|                      |                                      |                    |      |        |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------|------|--------|
| Termékcsalád         | OMNIMATE Signal - sorozat BL/SL 5.08 |                    |      |        |
| Raszter mm-ben (P)   | 5.08 mm                              |                    |      |        |
| Raszter inch-ben (P) | 0.200 "                              |                    |      |        |
| Pólusszám            | 5                                    |                    |      |        |
| L1, inch             | 0.197 "                              |                    |      |        |
| Érintkezősorok száma | 1                                    |                    |      |        |
| Tightening torque    | Forgatónyomaték típusa               | Takarófedél-csavar |      |        |
|                      | Usage information                    | Meghúzási nyomaték | min. | 0.4 Nm |
|                      |                                      |                    | max. | 0.5 Nm |

## Anyagjellemzők

|                                         |          |                                         |        |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------|
| Szigetelőanyag                          | PBT      | Szín                                    | fekete |
| Színskála (használt)                    | RAL 9011 | Moisture Level (MSL)                    |        |
| UL 94 éghetőségi osztály                | V-0      | Tárolási hőmérséklet, min.              | -40 °C |
| Tárolási hőmérséklet, max.              | 70 °C    | Üzemi hőmérséklet, min.                 | -50 °C |
| Üzemi hőmérséklet, max.                 | 100 °C   | Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -25 °C |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. | 100 °C   |                                         |        |

## Névleges adatok IEC szerint

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| szabvány szerint tesztelve | IEC 60664-1, IEC 61984 |
|----------------------------|------------------------|

## Csomagolás

|               |           |               |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Csomagolás    | Doboz     | VPE hosszúság | 141.00 mm |
| VPE szélesség | 104.00 mm | VPE magasság  | 39.00 mm  |

## Fontos megjegyzés

|                |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC megfelelés | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük. |
| Megjegyzések   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>                                                       |

**Technical data****Besorolások**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002943    | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ETIM 10.0   | EC002943    | ECLASS 14.0 | 27-46-04-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-04-05 |             |             |

## Drawings

