


SAI-08L-VP12-3A-M08L-AND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



SAI – logic module These devices allow the combination of signals by means of an AND or an OR gate. This function leads to a reduction in the amount of wiring. The required inputs to the PLC can be reduced by up to 6 inputs. This process therefore saves the amount of wiring and material in the field.

Általános rendelési adatok

Változat	M12-es kivezetéssel, M8, 30 V, , LED: Igen, LED iniciátor: Igen, Huzalozás típus: ÉS
Rendelési szám	2512820000
Típus	SAI-08L-VP12-3A-M08L-AND
GTIN (EAN)	4050118527919
Qty.	1 Darab

SAI-08L-VP12-3A-M08L-AND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Nettó tömeg 103 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -20 - 90°C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Connection data

Elosztó kimenet M12-es kivezetéssel Meghúzási nyomaték M8: 0,5 - 0,6 Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm

Electrical data

Névleges feszültség, min.	15 V	Névleges feszültség, max.	30 V
Névleges feszültség	24 V	Névleges áram	500 mA
Max. áramtovábitási kapacitás kártyahelyenként	500 mA	Teljes áram	2 A
Elektromos szigetelés lehetséges	Nem		

General technical data

Védelmi osztály	IP67	Logikai funkció	és
Pólusszám	3	Érintkező aljzatok száma	8
Csatlakozási menet	M8	Szennyezés súlyossága	3
Viselkedés tűzben	V-0	LED	Igen
LED iniciátor	Igen	LED-szín a működés jelzéséhez	zöld
LED szín az I/O működéshez	piros, zöld		

Material data

Ház fő anyaga	PBT	Ház színe	fekete (RAL 9005-höz hasonló)
Csavaros aljzat	Nikkelezett CuZn	Érintkező anyaga	Nikkelezett CuZn
Érintkező felület	Aranyozott	Érintkezőtartó anyaga	PBT (UL 94 V0)

Technical data cable

Pólusszám 3

SAI-08L-VP12-3A-M08L-AND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 8.0	EC003558	ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558	ECLASS 14.0	27-44-01-11
ECLASS 15.0	27-44-01-11		


SAI-08L-VP12-3A-M08L-AND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


Rajzok

www.weidmueller.com


Részletrajz




Méretreajz



Kapcsolási rajz



Póluskiosztás




SAI-08L-VP12-3A-M08L-AND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok




A passzív M12 elosztók minden elképzelhető kialakítással és konfigurációval kaphatók. Továbbá, számos különleges változat, pl. robbanásveszélyes területen használható SAI elosztók, vagy az ergonomikus kialakítású M8, csak a Weidmüllertől szerezhető be. Ezek mögött az innovatív termékek mögött számos szabadalmi védelem áll.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIEND 1/4 M8G 3P	Változat
Rendelési szám	2662450000	M8, LED: , LED iniciátor: , Huzalozás típus:
GTIN (EAN)	4050118677379	
Qty.	1 ST	

Üres



A MultiFit a Weidmüller más gyártmányú sorkapcsokhoz használható jelölőrendszere. A Weidmüller Dekafixhez hasonlóan a MultiFit család jelölői is átalakítás nélkül használhatók a szabványos nyomtatási rendszerekben. Javasoljuk, hogy a MultiFit első használata előtt az alkalmazott sorkapcsokon a mintajelölőkkel végezzen próbát.

- Egy jelölő, különböző gyártmányú sorkapcsokhoz használható.
 - Használatra kész jelölők standard nyomtatással
 - Jelölők PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel történő nyomtatáshoz
 - Egyedileg nyomtatott jelölők a felhasználó CAE adatai vagy specifikációi alapján
 - Egy jelölőrendszer minden alkalmazáshoz
- Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	MFF 10/6 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1856780000	MultiFit, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
GTIN (EAN)	4032248400881	Festo, fehér
Qty.	600 ST	