

UR67-MP-78-16DIO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

More performance. Simplified
u-remote.

Weidmüller u-remote – innovatív koncepciónk távoli I/O-hoz IP 67 védelemmel kizárólag a felhasználói előnyökre koncentrálva: testre szabott tervezés, gyorsabb beszerelés, biztonságosabb indítás, nincs többé állásidő. A számottevően javított teljesítmény és nagyobb termelékenység kedvéért. A u-remote jelentése: Nagyobb teljesítmény. Egyszerűen

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Automation Products - u-remote IP67, Érzékelő/ beavatkozó-aktív-elosztó |
| Rendelési szám | 2512830000 |
| Típus | UR67-MP-78-16DIO-12-60M |
| GTIN (EAN) | 4050118527780 |
| Qty. | 1 Darab |

UR67-MP-78-16DIO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E141197 |

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Magasság | 17.3 mm | Magasság (coll) | 0.6811 inch |
| Szélesség | 59.6 mm | Szélesség (coll) | 2.3465 inch |
| Nettó tömeg | 500 g | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8 |

Digitális bemenetek

| | | | |
|---------------------|---|------|--|
| Diagnostic display | Csatornánként, LED-del, piros | | |
| Status indicator | Csatornánként, LED-del, sárga | | |
| Digitális bemenetek | Rövidzárlat-védelem | Igen | |
| | Túlterhelésvédelem | Igen | |
| | Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem | Igen | |

Digitális kimenetek

| | | | |
|-----------------------------|---|------|--|
| Diagnostic display | Csatornánként, LED-del, piros | | |
| Digitális kimenetek | Rövidzárlat-védelem | Igen | |
| | Túlterhelésvédelem | Igen | |
| | Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem | Igen | |
| Rövidzárlatbiztos | Igen | | |
| Kimenő feszültség, alacsony | min. (UL -1) | | |
| Status indicator | Csatornánként, LED-del, sárga | | |
| Kimenő feszültség, magas | max. 2 V | | |

Általános adatok

| | | | |
|--------------------------|-------|-----------------|------|
| UL 94 éghetőségi osztály | UL 94 | Védelmi osztály | IP67 |
|--------------------------|-------|-----------------|------|

Tápfeszültség

| | |
|---|----------------|
| A modul elektronikus elemeinek teljesítmény-felvétele | 100 mA tipikus |
|---|----------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001599 | ETIM 9.0 | EC001599 |
| ETIM 10.0 | EC001599 | ECLASS 14.0 | 27-24-26-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-26-04 | | |

UR67-MP-78-16DIO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

M12



A védősapkák védik a nem hozzárendelt dugaszolható állomásokat a külső befolyásoktól.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus | SAI-SK-M12 | Változat |
| Rendelési szám | 9456050000 | Védett részegységek, Védőkupak |
| GTIN (EAN) | 4008190304058 | |
| Qty. | 30 ST | |
| Típus | SAI-SK-M12-UNI 2029 | Változat |
| Rendelési szám | 2330260000 | Védett részegységek, Védőkupak |
| GTIN (EAN) | 4032248592067 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | SAI-SK STECKER M12 | Változat |
| Rendelési szám | 1781520000 | Protective cap, IP20 |
| GTIN (EAN) | 4032248171835 | |
| Qty. | 50 ST | |

PUR, halogénmentes, fekete (U)



A szenzor/aktuátor kábeleket a különböző alkalmazásokban az érzékelők és aktuátorok bekötéséhez és adat illetve táplálás továbbításához használják. A fröccsöntött kábel a dugaszolható csatlakozó összekötését és tesztelt csatlakoztatását biztosítja a gyári kábelhez. A kábelek sokféle környezeti körülmény hatásának lehetnek kitéve, mint például nedvesség, por, hő, hideg, rázkódás vagy rezgés.

A 7/8"-os kábeleket általában tápellátásra használják. Van valami, amit nem talált meg, vagy magyarázatot kér? Beszéljen velünk!

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SAIL-7/8W-5-1.5U | Változat |
| Rendelési szám | 1292180150 | Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, 7/8", Pólusok száma : 5 (4 + PE), 1.5 m, csap, 90°, árnyékolt: Nem, LED: Nem, |
| GTIN (EAN) | 4050118088052 | Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | SAIL-7/8G-5-1.5U | Változat |
| Rendelési szám | 1292170150 | Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, 7/8", Pólusok száma : 5 (4 + PE), 1.5 m, tű, egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, |
| GTIN (EAN) | 4050118088168 | Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem |
| Qty. | 1 ST | |

UR67-MP-78-16DIO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SAIL-7/8BW-5-1.5U | Változat |
| Rendelési szám | 1292200150 | Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, 7/8", Pólusok száma : 5 (4 + PE), 1.5 m, Hüvely (mama) , hajlított, árnyékolt: Nem, |
| GTIN (EAN) | 4050118088304 | LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | SAIL-7/8BG-5-1.5U | Változat |
| Rendelési szám | 1292190150 | Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, 7/8", Pólusok száma : 5 (4 + PE), 1.5 m, Hüvely (mama) , egyenes, árnyékolt: Nem, |
| GTIN (EAN) | 4050118088250 | LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem |
| Qty. | 1 ST | |

Egyenes



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzatok az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. A 7/8"-os kerek dugaszoló csatlakozók nagy teljesítmény átvitelére alkalmasak. A csavaros csatlakozást az alkalmazások széles körében lehet használni. Ezzel a technológiával a vezetőt, opciósan érvéghüvellyel, be lehet dugni az összekötő elembe és csavarral rögzíteni. Ez a csatlakozástechnika klasszikus, legolcsóbb formája, amely támogatja a több vezetős csatlakozásokat is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Típus | SAIB-5/9-7/8 | Változat |
| Rendelési szám | 1292000000 | Terepen rögzíthető csatlakozó, 7/8" |
| GTIN (EAN) | 4050118086874 | |
| Qty. | 1 ST | |

Hajlított



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzatok az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. A 7/8"-os kerek dugaszoló csatlakozók nagy teljesítmény átvitelére alkalmasak. A csavaros csatlakozást az alkalmazások széles körében lehet használni. Ezzel a technológiával a vezetőt, opciósan érvéghüvellyel, be lehet dugni az összekötő elembe és csavarral rögzíteni. Ez a csatlakozástechnika klasszikus, legolcsóbb formája, amely támogatja a több vezetős csatlakozásokat is.

UR67-MP-78-16DIO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Típus | SAIBW-5/9-7/8 | Változat |
| Rendelési szám | 1292020000 | Terepen rögzíthető csatlakozó, 7/8" |
| GTIN (EAN) | 4050118086959 | |
| Qty. | 1 ST | |

Egyenes



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzatok az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. A 7/8"-os kerek dugaszoló csatlakozók nagy teljesítmény átvitelére alkalmasak.

A csavaros csatlakozást az alkalmazások széles körében lehet használni. Ezzel a technológiával a vezetőt, opciósan érvéghüvellyel, be lehet dugni az összekötő elembe és csavarral rögzíteni. Ez a csatlakozástechnika klasszikus, legolcsóbb formája, amely támogatja a több vezetős csatlakozásokat is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Típus | SAIS-5/9-7/8 | Változat |
| Rendelési szám | 1301220000 | Terepen rögzíthető csatlakozó, 7/8" |
| GTIN (EAN) | 4050118098150 | |
| Qty. | 1 ST | |

Hajlított



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzatok az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. A 7/8"-os kerek dugaszoló csatlakozók nagy teljesítmény átvitelére alkalmasak.

A csavaros csatlakozást az alkalmazások széles körében lehet használni. Ezzel a technológiával a vezetőt, opciósan érvéghüvellyel, be lehet dugni az összekötő elembe és csavarral rögzíteni. Ez a csatlakozástechnika klasszikus, legolcsóbb formája, amely támogatja a több vezetős csatlakozásokat is.

UR67-MP-78-16DIO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Típus | SAISW-5/9-7/8 | Változat |
| Rendelési szám | 1291980000 | Terepen rögzíthető csatlakozó, 7/8" |
| GTIN (EAN) | 4050118087017 | |
| Qty. | 1 ST | |

M12 egyenes dugó - M12 egyenes dugó

Összeszerelt IE kábelek, PROFINET, Cat. 5, PUR, zöld, húzólánc kompatibilis, M12



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E | Változat |
| Rendelési szám | 1025950015 | Energialánc kábel, PROFINET, M12 IP 67 csatlakozódugó egyenes, M12 IP 67 csatlakozódugó egyenes, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m |
| GTIN (EAN) | 4032248776054 | |
| Qty. | 1 ST | |

Energialánc kábel Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67 egyenes dugó

Összeszerelt IE kábelek, PROFINET, Cat. 5, PUR, zöld, húzólánc kompatibilis, M12-RJ45



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | IE-C5DD4UG0015MCSA70-E | Változat |
| Rendelési szám | 1044470015 | Energialánc kábel, PROFINET, M12 IP 67 csatlakozódugó egyenes, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m |
| GTIN (EAN) | 4032248779062 | |
| Qty. | 1 ST | |


UR67-MP-78-16DIO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Csavaros csatlakozás



IP 67-es M12-es dugaszolható csatlakozó, csavaros csatlakozással vagy húzórugós csatlakozóval kínáljuk.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|--|
| Típus | SAISGS-M-4D-6/8-M12 | Változat | |
| Rendelési szám | 1892120000 | Terepen rögzíthető csatlakozó, M12 | |
| GTIN (EAN) | 4032248569380 | | |
| Qty. | 1 ST | | |

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő. A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|
| Típus | ESG-M 8/20 MC NE WS | Változat | |
| Rendelési szám | 1027290000 | ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható | |
| GTIN (EAN) | 4032248753284 | | |
| Qty. | 200 ST | | |