

**UR67-MP-HP-16DIO-12-60M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

A kép illusztráció

More performance. Simplified  
u-remote.

Weidmüller u-remote – innovatív koncepciónk távoli I/O-hoz IP 67 védelemmel kizárólag a felhasználói előnyökre koncentrálva: testre szabott tervezés, gyorsabb beszerelés, biztonságosabb indítás, nincs többé állásidő. A számottevően javított teljesítmény és nagyobb termelékenység kedvéért. A u-remote jelentése: Nagyobb teljesítmény. Egyszerűen

**Általános rendelési adatok**

Változat	Automation Products - u-remote IP67
Rendelési szám	<a href="#">2512840000</a>
Típus	UR67-MP-HP-16DIO-12-60M
GTIN (EAN)	4050118527797
Qty.	1 Darab

## UR67-MP-HP-16DIO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E141197

## Méreték és tömegek

Magasság	17.6 mm	Magasság (coll)	0.6929 inch
Szélesség	59.6 mm	Szélesség (coll)	2.3465 inch
Nettó tömeg	500 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

## Digitális bemenetek

Diagnostic display	Csatornánként, LED-del, piros		
Status indicator	Csatornánként, LED-del, sárga		
Digitális bemenetek	Rövidzárlat-védelem	Igen	
	Túlterhelésvédelem	Igen	
	Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem	Igen	

## Digitális kimenetek

Diagnostic display	Csatornánként, LED-del, piros		
Digitális kimenetek	Rövidzárlat-védelem	Igen	
	Túlterhelésvédelem	Igen	
	Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem	Igen	
Rövidzárlatbiztos	Igen		
Kimenő feszültség, alacsony	min. (UL -1)		
Status indicator	Csatornánként, LED-del, sárga		
Kimenő feszültség, magas	max. 2 V		

## Általános adatok

UL 94 éghetőségi osztály	UL 94	Védelmi osztály	IP67
--------------------------	-------	-----------------	------

## Tápfeszültség

A modul elektronikus elemeinek teljesítmény-felvétele	100 mA tipikus
---	----------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		

## UR67-MP-HP-16DIO-12-60M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## hajlított



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozónkkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

## Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-M12BW-L-1.5PGR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2455200150</a>	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M12, Pólusok száma : 5, 1.5 m, Hüvely (mama) , hajlított, árnyékolt: Nem, LED: Nem,
GTIN (EAN)	4050118470048	Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Qty.	1 ST	

## egyenes



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozónkkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

## Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-M12BG-L-1.5PGR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2455330150</a>	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M12, Pólusok száma : 5, 1.5 m, Hüvely (mama) , egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
GTIN (EAN)	4050118469950	
Qty.	1 ST	

## hajlítottról hajlítottra



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozónkkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

## UR67-MP-HP-16DIO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-M12WM12W-L-1.5PGR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2455300150</a>	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Csatlakozóvezeték, M12 / M12,
GTIN (EAN)	4050118470444	Pólusok száma : 5, 1.5 m, csap, 90° - aljzat 90°, árnyékolt: Nem, LED:
Qty.	1 ST	Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem

## egyenes – hajlított



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozókkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

## Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-M12GM12W-L-1.5PGR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2455280150</a>	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Csatlakozóvezeték, M12 / M12,
GTIN (EAN)	4050118470369	Pólusok száma : 5, 1.5 m, tű, egyenes - hüvely, 90°, árnyékolt: Nem,
Qty.	1 ST	LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem

## egyenes



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozókkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

## Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-M12G-L-1.5PGR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2455220150</a>	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M12, Pólusok
GTIN (EAN)	4050118470123	száma : 5, 1.5 m, tű, egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny
Qty.	1 ST	anyaga: PUR, Halogén: Nem

## UR67-MP-HP-16DIO-12-60M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## egyenesről egyenesre



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozónkkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

## Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-M12GM12G-L-1.5PGR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2455260150</a>	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Csatlakozóvezeték, M12 / M12,
GTIN (EAN)	4050118470284	Pólusok száma : 5, 1.5 m, tű (papa), egyenes - hüvely, egyenes,
Qty.	1 ST	árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem

## hajlított – egyenes



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozónkkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

## Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-M12WM12G-L-1.5PGR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2455320150</a>	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Csatlakozóvezeték, M12 / M12,
GTIN (EAN)	4050118470529	Pólusok száma : 5, 1.5 m, tű (papa), hajlított - hüvely (mama), egyenes,
Qty.	1 ST	árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem

## hajlított



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozónkkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

## UR67-MP-HP-16DIO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-M12W-L-1.5PGR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2455240150</a>	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M12, Pólusok száma : 5, 1.5 m, csap, 90°, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
GTIN (EAN)	4050118470208	
Qty.	1 ST	

## Energialánc kábel Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67 egyenes dugó

Összeszerelt IE kábelek, PROFINET, Cat. 5, PUR, zöld, húzólánc kompatibilis, M12-RJ45



## Általános rendelési adatok

Típus	IE-C5DD4UG0015MCSA70-E	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1044470015</a>	Energialánc kábel, PROFINET, M12 IP 67 csatlakozódugó egyenes, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
GTIN (EAN)	4032248779062	
Qty.	1 ST	

## M12 egyenes dugó - M12 egyenes dugó

Összeszerelt IE kábelek, PROFINET, Cat. 5, PUR, zöld, húzólánc kompatibilis, M12



## Általános rendelési adatok

Típus	IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1025950015</a>	Energialánc kábel, PROFINET, M12 IP 67 csatlakozódugó egyenes, M12 IP 67 csatlakozódugó egyenes, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
GTIN (EAN)	4032248776054	
Qty.	1 ST	


## UR67-MP-HP-16DIO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Csavaros csatlakozás



IP 67-es M12-es dugaszolható csatlakozó, csavaros csatlakozással vagy húzórugós csatlakozóval kínáljuk.

## Általános rendelési adatok

Típus	SAISGS-M-4D-6/8-M12	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1892120000</a>	Terepen rögzíthető csatlakozó, M12	
GTIN (EAN)	4032248569380		
Qty.	1 ST		

## Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő. A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	ESG-M 8/20 MC NE WS	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1027290000</a>	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható	
GTIN (EAN)	4032248753284		
Qty.	200 ST		