

WCU 860S - MICON-L CABLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A teljesen zárt WCU 501 és WCU 650 logikai modulokkal ön figyelheti, ellenőrizheti és szabályozhatja a folyamatokat – még extrém környezeti körülmények között is. Ebben a tekintetben a WCU sorozat optimális méreteket, teljesítményt, robusztusságot és felhasználóbarát kialakítást nyújt. A grafikus és intuitív Micon-L programozási környezet lehetővé teszi a rugalmas váltást az analóg és a digitális bemenetek között, valamint a digitális kimeneteknél is. Igény szerint a szoftver és hardver hatásköre bővíthető a partnerek elvárásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Változat	USB 2.0
Rendelési szám	2515020000
Típus	WCU 860S - MICON-L CABLE
GTIN (EAN)	4050118528749
Qty.	1 Darab

WCU 860S - MICON-L CABLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Hossz	1500 mm	Hossz, inch	59.055 inch
Nettó tömeg	75 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-30 °C...60 °C	Üzemi hőmérséklet	-20 °C...60 °C
----------------------	----------------	-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa	USB A
--------------------	-------

Rendszer adatok

Interfész	USB 2.0
-----------	---------

Általános adatok

Rezgésálló	min. 50 m/s ² (5 g) @ 10... 150 Hz
------------	--

Besorolások

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		