


## THM VIN DIA 12.5 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Testreszabott azonosítás: EL

A MultiMark jelölők végtelen lehetőségei gazdaságos alternatívává teszik őket a hagyományos címkésínekkel vagy különleges címkékkel szemben. Minden adott szélességhez pontosan konfigurálható a magasság a szoftverrel, hogy tökéletesen illeszkedjen az adott jelölőhöz. A címkék egyedi, meghatározott hosszra vágásához vágófejet használunk. Tökéletes a funkciók blokkokhoz vagy komplett sorkapocs-tömbökhöz való nagy címkék készítéséhez.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Változat       | THM, Készülékjelölők, zöld |
| Rendelési szám | <a href="#">2517950000</a> |
| Típus          | THM VIN DIA 12.5 GN        |
| GTIN (EAN)     | 4050118530162              |
| Qty.           | 4200 Darab                 |

## THM VIN DIA 12.5 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|         |         |                |             |
|---------|---------|----------------|-------------|
| Mélység | 0.08 mm | Mélység (coll) | 0.0031 inch |
| Átmérő  | 12.5 mm | Nettó tömeg    | 0.04 g      |

## Hőmérsékletek

|                      |    |                              |             |
|----------------------|----|------------------------------|-------------|
| Tárolási hőmérséklet | 23 | Üzemi hőmérsékleti tartomány | -30...90 °C |
|----------------------|----|------------------------------|-------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|                                    |  |                  |
|------------------------------------|--|------------------|
| Ragasztóanyag                      | Poliakrilát ragasztó   |                  |
| Laponkénti jelölőszám              | 1  |                  |
| Nyomatás módja                     | Hőnyomató  |                  |
| Változat                           | Végtelenített, Öntapadós   |                  |
| UL 94 éghetőségi osztály           | HB   |                  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 90 °C  |                  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -30 °C   |                  |
| Szín                               | zöld   |                  |
| Halogén                            | Igen   |                  |
| Nyomatott karakterek               | nélkül   |                  |
| Jelölők száma kombinációként       | Tápellátás formája   | Etikett-tekerics |
| UL 969 tanúsítvány                 | Nem  |                  |
| kompatibilis nyomtató              | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |                  |
| Jelölők száma kombinációként       | 1 Label reel = Device markers                                      |                  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -30...90 °C  |                  |
| Szám tekercsenként                 | 1  |                  |

## Készülékjelölők

|        |         |         |      |
|--------|---------|---------|------|
| Átmérő | 12.5 mm | Halogén | Igen |
|--------|---------|---------|------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**THM VIN DIA 12.5 GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |            |  |
|----------------|----------------------------|------------|--|
| Típus          | RIBBON MM 110/360 SW       | Változat   |  |
| Rendelési szám | <a href="#">2005070000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN)     | 4050118390049              |            |  |
| Qty.           | 1 ST                       |            |  |