

SFX 11/60 MM RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kiemelkedő rugalmasság: SFX

Az SFX jelölő a legjobb megoldás a kábelek azonosítására, ha Ön a hagyományos kábelkötegelős megoldást preferálja. A kábelek nem minden esetben egyenesen futnak. Az SFX jelölők rendkívül rugalmas anyaga ilyen esetekhez alkalmazkodik. A jelölő könnyedén követi a kábelek és kábelrögzítők görbületeit.

Általános rendelési adatok

Változat	SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 7 -, 60 x 13 mm, piros
Rendelési szám	2519040000
Típus	SFX 11/60 MM RT
GTIN (EAN)	4050118530995
Qty.	1000 Darab

SFX 11/60 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.6 mm	Mélység (coll)	0.0236 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2.3622 inch
Szélesség	13 mm	Szélesség (coll)	0.5118 inch
Nettó tömeg	0.49 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...90 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok


Nyomtatás típusa	üres	Változat	halogénmentes
Szélesség	13 mm	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Szín	piros	Halogén	Nem
Alapanyag	Poliuretán	Nyomtatott karakterek	nélkül
Címkemező mérete	44 x 10.5 mm	kompatibilis nyomtató	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...90 °C	Szám tekercsenként	1000

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	500 mm ²
Vezeték külső átmérő, max.	40 mm	Vezeték külső átmérő, min.	7 mm
Szövegmező szélessége	44 mm	Kábelkötegelő csatorna	Lapos
Szövegmező magassága	10.5 mm	Vezeték külső átm.	7 -
Hozzávaló kábelkötegelő	Műanyag	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	500 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



SFX 11/60 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 76/360 SW	Változat	
Rendelési szám	2005080000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118389951		
Qty.	1 ST		

THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK ROLLER 115	Változat	
Rendelési szám	1357420000		
GTIN (EAN)	4050118160314		
Qty.	1 ST		

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

SFX 11/60 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Változat
Rendelési szám	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Qty.	1 ST	