


SFX 9/24 MM GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kiemelkedő rugalmasság: SFX

Az SFX jelölő a legjobb megoldás a kábelek azonosítására, ha Ön a hagyományos kábelkötegelős megoldást preferálja. A kábelek nem minden esetben egyenesen futnak. Az SFX jelölők rendkívül rugalmas anyaga ilyen esetekhez alkalmazkodik. A jelölő könnyedén követi a kábelek és kábelrögzítők görbületeit.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 7 -, 26 x 15 mm, zöld |
| Rendelési szám | 2519080000 |
| Típus | SFX 9/24 MM GN |
| GTIN (EAN) | 4050118531237 |
| Qty. | 1000 Darab |

SFX 9/24 MM GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység | 0.6 mm | Mélység (coll) | 0.0236 inch |
| Magasság | 26 mm | Magasság (coll) | 1.0236 inch |
| Szélesség | 15 mm | Szélesség (coll) | 0.5906 inch |
| Nettó tömeg | 0.24 g | | |

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -40...90 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
 REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

| | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|--|
| Nyomtatás típusa | üres | Változat | halogénmentes |
| Szélesség | 15 mm | UL 94 éghetőségi osztály | HB |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 90 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |
| Szín | zöld | Halogén | Nem |
| Alapanyag | Poliuretán | Nyomtatott karakterek | nélkül |
| Címkemező mérete | 23.5 x 9 mm | kompatibilis nyomtató | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...90 °C | Szám tekercsenként | 1000 |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|----------------------------|---------|---|---------------------|
| Halogén | Nem | Vezeték-keresztmetszet, max. | 500 mm ² |
| Vezeték külső átmérő, max. | 40 mm | Vezeték külső átmérő, min. | 7 mm |
| Szövegmező szélessége | 9 mm | Kábelkötegelő csatorna | Lapos |
| Szövegmező magassága | 23.5 mm | Vezeték külső átm. | 7 - |
| Hozzávaló kábelkötegelő | Műanyag | Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 500 mm ² |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Drawings



SFX 9/24 MM GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus | RIBBON MM 76/360 SW | Változat |
| Rendelési szám | 2005080000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | |
| Qty. | 1 ST | |

THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | MULTIMARK ROLLER 115 | Változat |
| Rendelési szám | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| Qty. | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

SFX 9/24 MM GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Változat |
| Rendelési szám | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Qty. | 1 ST | |