

SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Változat	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines, K- and L-coded
Rendelési szám	2522710000
Típus	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD
GTIN (EAN)	4050118534566
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Műanyag zsák

SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Tanúsítványok**

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	18.8 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Csavarozó szerszámok

Csatlakozási menet	M12	Méret	17.5 mm
--------------------	-----	-------	---------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		