


H0,14/12 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Weidmüller-színkód
- többsomagos zacskóban (5 x 100 db)

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, barna
Rendelési szám	2525200000
Típus	H0,14/12 BR
GTIN (EAN)	4050118536867
Qty.	500 Darab

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.03 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Változat	Standard
----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület hossza (L2)	8 mm	L1, mm	12.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 26	Csupaszolási hossz	10 mm
Vezeték-keresztmetszet	0.14 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		