

**HS 2.1-6.4/12 MM W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetővel, így helyet takarít meg.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Vezeték és kábeljelölők, 2.1 - 6.4 mm, 12.7 x 11.3 mm, fehér
Rendelési szám	<a href="#">2526110000</a>
Típus	HS 2.1-6.4/12 MM W
GTIN (EAN)	4050118537260
Qty.	4000 Darab

## HS 2.1-6.4/12 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	0.8 mm	Mélység (coll)	0.0315 inch
Magasság	12.7 mm	Magasság (coll)	0.5 inch
Szélesség	11.3 mm	Szélesség (coll)	0.4449 inch
Nettó tömeg	0.2 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...135 °C
------------------------------	--------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Nyomatás típusa	üres	Szélesség	11.3 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	135 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C
Szín	fehér	Halogén	Igen
Alapanyag	Poliiolefin	Nyomatott karakterek	nélkül
Javasolt iparágak	Üzemi gyártás, Energetika, Készülékgyártó, Berendezés	kompatibilis nyomtató	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...135 °C	Szám tekercsenként	4000

## Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	1.5 mm <sup>2</sup>	Vezeték külső átmérő, max.	6.4 mm
Vezeték külső átmérő, min.	2.1 mm	Zsugorodás mértéke	3:1
Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C	Vezeték külső átm.	2.1 - 6.4 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



## HS 2.1-6.4/12 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

### Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2448880000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118462944		
Qty.	1 ST		

### THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

### Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK ROLLER 115	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1357420000</a>		
GTIN (EAN)	4050118160314		
Qty.	1 ST		

### THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**HS 2.1-6.4/12 MM W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Qty.	1 ST	