

**IE-C6FS8LG0200A44A40-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ipari Ethernet csatlakozástechnika a Weidmüller-től optimális infrastruktúra megoldást kínál az Ön gépe, rendszere vagy gyára számára. Az összes csatlakozástechnika egy forrásból kapható.

Az Ön előnyei:

- IEC szabványos csatlakozók az 1, 4, 5, 6 és 14 változatok
- Cat. 6-tól A -STEADYTEC® technológia
- előszerelt kábelek és méterben árult kábelek
- Réz és száloptikai kábelek
- IP20 és IP67-ben
- az összes releváns csatlakozás: RJ45, M12, SC, ...
- a tartozékok széles választéka

**Általános rendelési adatok**

Változat	Rendszerkábel, RJ45 IP 67 PushPull V04 műanyag, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 20 m
Rendelési szám	<a href="#">2526730200</a>
Típus	IE-C6FS8LG0200A44A40-X
GTIN (EAN)	4050118593198
Qty.	1 Darab

## IE-C6FS8LG0200A44A40-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Hossz	20 m	Hossz, inch	787.4016 inch
Nettó tömeg	759 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet
Telepítési hőmérséklet	

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Kábel elektromos tulajdonságai

Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
-----------	--

## Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Szín	zöld	Halogén	IEC 60754-2 szerint halogénmentes
Min. hajlítási sugár, ismétlődő	50 mm	Min. hajlítási sugár, csak egyszer	25 mm
Lángterjedéssel szembeni ellenállás	in accordance with IEC 60332-1		

## Kábel szerkezet

Köpeny színe	zöld (RAL 6018)	Keresztmetszet	4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 mm <sup>2</sup>
Árnyékolás	S/FTP	Vezetékek száma	8
Szigetelés keresztmetszete	1.04 mm	Szigetelés	PE
Köpenyátmérő, max.	5.9 mm	Köpeny anyaga	LSZH
Vezetékek elrendezése	Csavart érpár		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

