

EL 38 MM SW 30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Testreszabott azonosítás: EL

A MultiMark jelölők végtelen lehetőségei gazdaságos alternatívává teszik őket a hagyományos címkésínekkel vagy különleges címkékkel szemben. Minden adott szélességhez pontosan konfigurálható a magasság a szoftverrel, hogy tökéletesen illeszkedjen az adott jelölőhöz. A címkék egyedi, meghatározott hosszra vágásához vágófejet használunk. Tökéletes a funkciós blokkokhoz vagy komplett sorkapocs-tömbökhöz való nagy címkék készítéséhez.

A MultiMark előnyei:

- „Különböző anyagok az eltérő követelményekhez”
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

Általános rendelési adatok

Változat	THM, Készülékjelölők, 38 x , fekete
Rendelési szám	2528410000
Típus	EL 38 MM SW 30M
GTIN (EAN)	4050118539301
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	0.1 mm	Mélység (coll)	0.0039 inch
Magasság	38 mm	Magasság (coll)	1.4961 inch
Hossz	30000 mm	Hossz, inch	1181.1 inch
Nettó tömeg	325 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...120 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Akril ragasztó	Változat	halogénmentes, Öntapadós
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	120 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Szín	fekete
Halogén	Nem	Hossz	30000 mm
Alapanyag	Poliészter	Nyomatott karakterek	nélkül
UL 969 tanúsítvány	Igen	kompatibilis nyomtató	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...120 °C	Szám tekercsenként	1

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



EL 38 MM SW 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 84/300 WS	Változat
Rendelési szám	2005040000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	THM MMP EXT.RH	Változat
Rendelési szám	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Qty.	1 ST	
Típus	MULTIMARK ROLLER 115	Változat
Rendelési szám	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Qty.	1 ST	

Tartozékok**THM MULTIMARK PLUS**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Változat
Rendelési szám	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Qty.	1 ST	