


**H0,5/14S OR BD GSP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Változat       | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga |
| Rendelési szám | <a href="#">2528550000</a>                       |
| Típus          | H0,5/14S OR BD GSP                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118539066                                    |
| Qty.           | 4200 Darab                                       |

## H0,5/14S OR BD GSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS                   | Megfelel                    |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (UR) | E354986                     |

## Méreték és tömegek

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 0.07 g |
|-------------|--------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Műszaki adatok

|                 |                                   |          |          |
|-----------------|-----------------------------------|----------|----------|
| Árucikk leírása | Érvéghüvely-csík,<br>narancssárga | Változat | Standard |
|-----------------|-----------------------------------|----------|----------|

## Érvéghüvelyek

|                                 |                     |                                                  |             |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Érintkező felület átmérője (D1) | 1 mm                | Érintkező felület hossza (L2)                    | 8 mm        |
| Gallér átmérője (D2)            | 2.9 mm              | Műanyag gallér vastagsága (S2)                   | 0.25 mm     |
| L1, mm                          | 14.00 mm            | Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, max. | AWG 20      |
| Fém hüvely vastagsága (S1)      | 0.15 mm             | Csupaszolási hossz                               | 10 mm       |
| Vezeték-keresztmetszet          | 0.5 mm <sup>2</sup> | Sínkód                                           | Weidmueller |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

**Rajz**

