

H1,0/14S GE BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
Rendelési szám	2528570000
Típus	H1,0/14S GE BD GSP
GTIN (EAN)	4050118539059
Qty.	4200 Darab

H1,0/14S GE BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E354986

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0.1 g
-------------	-------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvelyek tekercsben, sárga	Változat	Standard
-----------------	---------------------------------	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	1.4 mm	Érintkező felület hossza (L2)	8 mm
Gallér átmérője (D2)	3.5 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.25 mm
L1, mm	14.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 18
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm	Csupaszolási hossz	10 mm
Vezeték-keresztmetszet	1 mm ²	Sínkód	Weidmueller

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz