Adatlap

SAI-M12L-KSC-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozónkkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

Általános rendelési adatok

Változat	Krimpelhető érintkező
Rendelési szám	2530940000
Típus	SAI-M12L-KSC-1.5
GTIN (EAN)	4050118541052
Qty.	50 Darab

Adatlap

SAI-M12L-KSC-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Hossz	23.2 mm	Hossz, inch	0.9134 inch
Nettó tömeg	0.66 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Érintkező felület	Aranyozott	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
Érintkező anyaga	Cu	Névleges feszültség	63 V
Névleges áram	16 A	Dugaszolási ciklusok	500
Szennyezés súlyossága	3	Az érintkező típusa	Érintkező

Általános információk

1. csatlakozás	M12 Contact	2. csatlakozás	Crimp
Érintkező anyaga	Cu	Érintkező felület	Aranyozott
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	1.5 mm²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	1.5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min.	1.5 mm²	Vezeték keresztmetszet, tömör, max.	1.5 mm²
Dugaszolási ciklusok	500		

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-111

Besorolások

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		


SAI-M12L-KSC-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Pin

SAI-M12L-KSC-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Crimping tools



Krimpelő szerszámok kapcsolt érintkezőkhöz
- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

Általános rendelési adatok

Típus	CTX CM 1.6/2.5	Változat
Rendelési szám	9018490000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.14mm², 4mm², W-krimp
GTIN (EAN)	4008190884598	
Qty.	1 ST	