

SAI-M12L-KSC-2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozókkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Változat | Crimp contact |
| Rendelési szám | 2530950000 |
| Típus | SAI-M12L-KSC-2.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118541069 |
| Qty. | 50 Darab |

SAI-M12L-KSC-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|-------------|-------------|
| Hossz | 23.2 mm | Hossz, inch | 0.9134 inch |
| Nettó tömeg | 0.56 g | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

| | | | |
|-----------------------|------------|----------------------|-------------------------|
| Érintkező felület | Aranyozott | Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás |
| Érintkező anyaga | Cu | Névleges feszültség | 63 V |
| Névleges áram | 16 A | Dugaszolási ciklusok | 500 |
| Szennyezés súlyossága | 3 | Az érintkező típusa | Érintkező |

Általános információk

| | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| 1. csatlakozás | M12 Contact | 2. csatlakozás | Crimp |
| Érintkező anyaga | Cu | Érintkező felület | Aranyozott |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 2.5 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 2.5 mm ² |
| Vezeték keresztmetszet, tömör, min. | 2.5 mm ² | Vezeték keresztmetszet, tömör, max. | 2.5 mm ² |
| Dugaszolási ciklusok | 500 | | |

Szabványok

| | |
|----------------------|-----------------|
| Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-111 |
|----------------------|-----------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

Méretrajz



Pin

SAI-M12L-KSC-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Crimping tools



Krimpelő szerszámok kapcsolt érintkezőkhöz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | CTX CM 1.6/2.5 | Változat |
| Rendelési szám | 9018490000 | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.14mm ² , 4mm ² , W-krimp |
| GTIN (EAN) | 4008190884598 | |
| Qty. | 1 ST | |