

IE-REDU-6-8-PS-VAPM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET
specifikáció szerint

Általános rendelési adatok

Változat	Tápcsatlakozó, Dugó, Tömítőbetét, PROFINET
Rendelési szám	2531330000
Típus	IE-REDU-6-8-PS-VAPM
GTIN (EAN)	4050118545227
Qty.	10 Darab

IE-REDU-6-8-PS-VAPM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	1.4 g
-------------	-------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet
Telepítési hőmérséklet	

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Árnyékolás	árnyékolatlan	Köpenyátmérő, max.	8 mm
Köpenyátmérő, min.	6 mm	Kábel tömítőanyaga	EPDM

Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		