


**A4C 1.5 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

Az energia, a jel és az adatok átvitele örök feladat az elektrotechnikában és a berendezésgyártásban. Sorkapcsainkat a felhasznált szigetelőanyagok, csatlakozórendszerük és kialakításuk emelik ki a konkurens gyártók termékei közül. Egy átmenő sorkapocs egy vagy több vezeték egyesítésére és/ vagy csatlakoztatására használható. E sorkapcsok egy vagy több, azonos potenciálú vagy egymással szemben szigetelt csatlakozási szintből épülnek fel.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, fekete |
| Rendelési szám | <a href="#">2534260000</a>                                               |
| Típus          | A4C 1.5 BK                                                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118546101                                                            |
| Qty.           | 100 Darab                                                                |

## A4C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ROHS                        | Megfelel                    |
| UL File Number Search       | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus)   | E60693                      |
| Tanúsítvány száma (cURusEX) | E184763                     |

## Méretetek és tömegek

|                           |             |                |             |
|---------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Mélység                   | 33.5 mm     | Mélység (coll) | 1.3189 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 34 mm       | Magasság       | 67.5 mm     |
| Magasság (coll)           | 2.6575 inch | Szélesség      | 3.5 mm      |
| Szélesség (coll)          | 0.1378 inch | Nettó tömeg    | 5.57 g      |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |               |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -5 °C...40 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C        |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## PT OKIECEX/ATEX névleges adat

|                                    |                     |                                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX)           | TUEV16ATEX7909U     | Tanúsítvány száma (IECEX)           | IECEXTUR16.0036U    |
| Max. feszültség (ATEX)             | 440 V               | Áram (ATEX)                         | 15 A                |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 1.5 mm <sup>2</sup> | Max. feszültség (IECEX)             | 440 V               |
| Áram (IECEX)                       | 15 A                | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| EN 60079-7 jelölés                 | Ex eb II C Gb       | 2014/34/EU címke                    | II 2 G D            |

## Anyag adatok

|                         |              |                          |        |
|-------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| Alapanyag               | Wemid        | Szín                     | fekete |
| A működési elemek színe | narancssárga | UL 94 éghetőségi osztály | V-0    |

## Rendszer specifikációk

|                             |      |                                    |       |
|-----------------------------|------|------------------------------------|-------|
| Véglap szükséges            | Igen | Potenciálok száma                  | 1     |
| Szintek száma               | 1    | Rögzítési pontok száma szintenként | 4     |
| Keresztkötött szintek belül | Nem  | Tartósín                           | TS 35 |
| N funkció                   | Nem  | PE működés                         | Nem   |
| PEN funkció                 | Nem  |                                    |       |

## CSA névleges adatok

|                                    |        |                            |                 |
|------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------|
| Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 14 AWG | C feszültség nagyság (CSA) | 300 V           |
| C áram nagyság (CSA)               | 13 A   | Tanúsítvány száma (CSA)    | 200039-70089609 |

## A4C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                    |        |                      |      |
|------------------------------------|--------|----------------------|------|
| B feszültség nagyság (CSA)         | 300 V  | B áram nagyság (CSA) | 13 A |
| D feszültség nagyság (CSA)         | 600 V  | D áram nagyság (CSA) | 5 A  |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 26 AWG |                      |      |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                         |       |                                                     |                |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Bepattintható csapokkal | Nem   | Nyitott oldala                                      | jobb           |
| Felpattintható          | Nem   | Rögzítés típusa                                     | Felpattintható |
| Telepítési útmutató     | Sín   | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen           |
| Felszerelés típusa      | TS 35 |                                                     |                |

## Névleges adatok

|                                                |                     |                         |               |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet                        | 1.5 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség     | 500 V         |
| Névleges DC feszültség                         | 500 V               | Névleges áram           | 17.5 A        |
| Áram maximum vezetékknál                       | 17.5 A              | Szabványok              | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint   | 1.83 mΩ             | Névleges lökőfeszültség | 6 kV          |
| Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint | 0.56 W              | Túlfeszültség kategória | III           |
| Szennyezés súlyossága                          | 3                   |                         |               |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | PUSH IN |
|--------------------------------------------|---------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|                                                                                                                                          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1                                                                                                                  | A1                   |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.                                                                                            | AWG 14               |
| Csatlakozási irány                                                                                                                       | felső                |
| Csupaszolási hossz                                                                                                                       | 8 mm                 |
| Csatlakozás típusa                                                                                                                       | PUSH IN              |
| Csatlakozások száma                                                                                                                      | 4                    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.                                                                                          | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.                                                                                          | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Kés mérete                                                                                                                               | 0,4 x 2,0 mm         |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.                                                                                            | AWG 26               |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.       | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                              | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                              | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.                                                                                  | 1.5 mm <sup>2</sup>  |

## A4C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                                                           |                                    |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.                   | 0.14 mm <sup>2</sup>               |                      |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 1.5 mm <sup>2</sup>                |                      |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 0.14 mm <sup>2</sup>               |                      |                      |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás   | 1.5 mm <sup>2</sup>                |                      |                      |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás   | 0.14 mm <sup>2</sup>               |                      |                      |
| Finomsodratú, min. (névleges csatlakozás)                                 | 0.14 mm <sup>2</sup>               |                      |                      |
| Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4                        | Tube length                        | min.                 | 6 mm                 |
|                                                                           |                                    | max.                 | 8 mm                 |
|                                                                           | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.                 | 0.14 mm <sup>2</sup> |
|                                                                           |                                    | max.                 | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza DIN 46228/1                  | Tube length                        | min.                 | 5 mm                 |
|                                                                           | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges             | 0.25 mm <sup>2</sup> |
|                                                                           | Tube length                        | névleges             | 6 mm                 |
|                                                                           | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.                 | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                           |                                    | max.                 | 1 mm <sup>2</sup>    |
|                                                                           | Tube length                        | névleges             | 10 mm                |
| Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza keresztmetszet szerint             | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges             | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                           | Keresztmetszet, min.               | 0.14 mm <sup>2</sup> |                      |
|                                                                           | Keresztmetszet, max.               | 0.75 mm <sup>2</sup> |                      |
|                                                                           | Csőhossz, min.                     | 6 mm                 |                      |
| Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza keresztmetszet szerint       | Csőhossz, max.                     | 8 mm                 |                      |
|                                                                           | Keresztmetszet, min.               | 0.25 mm <sup>2</sup> |                      |
|                                                                           | Keresztmetszet, max.               | 0.25 mm <sup>2</sup> |                      |
|                                                                           | Csőhossz, min.                     | 5 mm                 |                      |
|                                                                           | Csőhossz, max.                     | 5 mm                 |                      |
|                                                                           | Keresztmetszet, min.               | 0.5 mm <sup>2</sup>  |                      |
|                                                                           | Keresztmetszet, max.               | 1 mm <sup>2</sup>    |                      |
|                                                                           | Csőhossz, min.                     | 6 mm                 |                      |
|                                                                           | Csőhossz, max.                     | 6 mm                 |                      |
|                                                                           | Keresztmetszet, min.               | 1.5 mm <sup>2</sup>  |                      |
|                                                                           | Keresztmetszet, max.               | 1.5 mm <sup>2</sup>  |                      |
|                                                                           | Csőhossz, min.                     | 10 mm                |                      |
|                                                                           | Csőhossz, max.                     | 10 mm                |                      |

## UL névleges adatok

|                                                   |        |                                                  |        |
|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|
| Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, max. (cURus)  | 14 AWG | B feszültség nagyság (cURus)                     | 300 V  |
| D feszültség nagyság (cURus)                      | 600 V  | Tanúsítvány száma (cURus)                        | E60693 |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezetés, min. (cURus) | 26 AWG | Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, min. (cURus) | 26 AWG |
| B áram nagyság (cURus)                            | 13 A   | C feszültség nagyság (cURus)                     | 300 V  |
| C áram nagyság (cURus)                            | 13 A   | D áram nagyság (cURus)                           | 5 A    |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezetés max. (cURus)  | 14 AWG |                                                  |        |

## Általános

|                                               |        |                     |               |
|-----------------------------------------------|--------|---------------------|---------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14 | Telepítési útmutató | Sín           |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 | Szabványok          | IEC 60947-7-1 |
| Tartósín                                      | TS 35  |                     |               |

**A4C 1.5 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technical data****Besorolások**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |             |             |



## A4C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocs sínre és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SC/1                | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">1991920000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118376722              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |

## Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | ATPG 1.5 MI-R              | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1991880000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118376715              |                                                           |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                           |
| Típus          | ATPG 1.5-10 L              | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1991890000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118376647              |                                                           |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                           |

## A4C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik.

A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                        |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 1.5N/10                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985580000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,            |
| GTIN (EAN)     | 4050118370416              | Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség:   |
| Qty.           | 20 ST                      | 33.5 mm                                                                |
| Típus          | ZQV 1.5N/9 RD              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985790000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 9,     |
| GTIN (EAN)     | 4050118370386              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 30 mm            |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 1.5N/9 BL              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985660000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 9,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118370478              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 30 mm            |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 1.5N/9                 | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985560000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,            |
| GTIN (EAN)     | 4050118370409              | Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 30 |
| Qty.           | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Típus          | ZQV 1.5N/8 RD              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985770000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 8,     |
| GTIN (EAN)     | 4050118370508              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 26.5 mm          |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 1.5N/8 BL              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985640000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 8,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118370461              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 26.5 mm          |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 1.5N/8                 | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985540000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,            |
| GTIN (EAN)     | 4050118370218              | Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség:    |
| Qty.           | 20 ST                      | 26.5 mm                                                                |
| Típus          | ZQV 1.5N/7 RD              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985750000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 7,     |
| GTIN (EAN)     | 4050118370249              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23 mm            |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |

## A4C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                             |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 1.5N/7 BL              | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1985630000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 7,            |
| GTIN (EAN)     | 4050118370522              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23 mm                 |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                             |
| Típus          | ZQV 1.5N/7                 | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1985520000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,                 |
| GTIN (EAN)     | 4050118370195              | Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23 mm   |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                             |
| Típus          | ZQV 1.5N/6 RD              | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1985730000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 6,          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370454              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 19.5 mm               |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                             |
| Típus          | ZQV 1.5N/6 BL              | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1985610000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 6,            |
| GTIN (EAN)     | 4050118370492              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 19.5 mm               |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                             |
| Típus          | ZQV 1.5N/6                 | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1985510000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,                 |
| GTIN (EAN)     | 4050118370188              | Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 19.5 mm |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                             |
| Típus          | ZQV 1.5N/50 RD             | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1985820000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 50,         |
| GTIN (EAN)     | 4050118370270              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 175 mm                |
| Qty.           | 5 ST                       |                                                                             |
| Típus          | ZQV 1.5N/50 BL             | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1985720000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 50,           |
| GTIN (EAN)     | 4050118370546              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 175 mm                |
| Qty.           | 5 ST                       |                                                                             |
| Típus          | ZQV 1.5N/50                | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1985620000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,                 |
| GTIN (EAN)     | 4050118370300              | Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 175 mm |
| Qty.           | 5 ST                       |                                                                             |
| Típus          | ZQV 1.5N/5 RD              | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1985710000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 5,          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370256              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm                 |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                             |
| Típus          | ZQV 1.5N/5 BL              | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1985590000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 5,            |
| GTIN (EAN)     | 4050118370430              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm                 |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                             |

## A4C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                        |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 1.5N/5                 | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985500000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,            |
| GTIN (EAN)     | 4050118369991              | Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 |
| Qty.           | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Típus          | ZQV 1.5N/4 RD              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985690000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 4,     |
| GTIN (EAN)     | 4050118370515              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 12.5 mm          |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 1.5N/4 BL              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985570000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 4,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118370317              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 12.5 mm          |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 1.5N/4                 | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985490000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,            |
| GTIN (EAN)     | 4050118370201              | Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség:    |
| Qty.           | 60 ST                      | 12.5 mm                                                                |
| Típus          | ZQV 1.5N/3 RD              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985670000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 3,     |
| GTIN (EAN)     | 4050118370348              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9 mm             |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 1.5N/3 BL              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985550000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 3,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118370485              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9 mm             |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 1.5N/3                 | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985480000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,            |
| GTIN (EAN)     | 4050118370096              | Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9  |
| Qty.           | 60 ST                      | mm                                                                     |
| Típus          | ZQV 1.5N/20 RD             | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 20,    |
| GTIN (EAN)     | 4050118370355              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 70 mm            |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 1.5N/20 BL             | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985700000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 20,      |
| GTIN (EAN)     | 4050118370331              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 70 mm            |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 1.5N/20                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985600000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,            |
| GTIN (EAN)     | 4050118370225              | Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség:   |
| Qty.           | 20 ST                      | 70 mm                                                                  |

## A4C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                     |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 1.5N/2 RD              | Változat                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1985650000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 2,  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370324              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 5.5 mm        |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                     |
| Típus          | ZQV 1.5N/2 BL              | Változat                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1985530000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 2,    |
| GTIN (EAN)     | 4050118370423              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 5.5 mm        |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                     |
| Típus          | ZQV 1.5N/2                 | Változat                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1985410000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,         |
| GTIN (EAN)     | 4050118369861              | Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: |
| Qty.           | 60 ST                      | 5.5 mm                                                              |
| Típus          | ZQV 1.5N/10 RD             | Változat                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1985800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 10, |
| GTIN (EAN)     | 4050118370393              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.5 mm       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                     |
| Típus          | ZQV 1.5N/10 BL             | Változat                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1985680000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 10,   |
| GTIN (EAN)     | 4050118370539              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.5 mm       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                     |

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                 |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/3.5 MC NE GE         | Változat                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1369480000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4050118171860              | Weidmueller, sárga                                              |
| Qty.           | 500 ST                     |                                                                 |

## A4C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                 |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/3.5 MC NE WS         | Változat                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1755270000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4032248017348              | Weidmueller, fehér                                              |
| Qty.           | 500 ST                     |                                                                 |

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.


- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                 |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/3.5 MC SDR           | Változat                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1767730000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4032248102532              | Weidmueller, Vevőspecifikus                                     |
| Qty.           | 100 ST                     |                                                                 |

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## A4C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                 |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS    | Változat                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">2003750000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4050118424430              | Weidmueller, fehér                                              |
| Qty.           | 1600 ST                    |                                                                 |

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.


- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                 |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/3.5 PLUS MC SDR      | Változat                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">2007790000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4050118393347              | Weidmueller, Vevőspecifikus                                     |
| Qty.           | 320 ST                     |                                                                 |

## Egyedi nyomtatás



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## A4C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 10/3.5 PLUS MC SDR      | Változat                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">2007760000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4050118393262              | Weidmueller, Vevőspecifikus                                 |
| Qty.           | 192 ST                     |                                                             |

## Blank



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 10/3.5 PLUS MC NE WS    | Változat                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">2003760000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4050118424454              | Weidmueller, fehér                                          |
| Qty.           | 960 ST                     |                                                             |

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEP 4C 1.5                 | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">1552640000</a> | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4050118359817              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |

## A4C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEP 4C 1.5 BL              | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">1552650000</a> | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4050118359619              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |
| Típus          | AEP 4C 1.5 OR              | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2052400000</a> | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4050118412048              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |

## DEK 5/3.5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alakot ölt, biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/3.5 MM WS            | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2007100000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391992              |                                                           |
| Qty.           | 1000 ST                    |                                                           |

## A4C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## WS 8/3.5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                      |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 8/3.5 MM WS             | Változat                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">2007140000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391893              |                                                      |
| Qty.           | 1000 ST                    |                                                      |

## Tartozékok



Akkumulátorok vizsgáló és mérőműszerekhez

## Általános rendelési adatok

|                |                            |            |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus          | ZUB MULTIMETER             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">9205270000</a> | Multimeter |
| GTIN (EAN)     | 4032248723522              |            |
| Qty.           | 1 ST                       |            |

## A4C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SC/1 BK             | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2475310000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118487114              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |

## Véglapok és elválasztólapok




Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus          | APP 2                      | Változat                       |
| Rendelési szám | <a href="#">2489090000</a> | A-sorozat, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4050118499308              |                                |
| Qty.           | 50 ST                      |                                |

## Figyelmeztető takaróburkolat



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

## A4C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                              |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | AAM 1.5 YE FLASH           | Változat                                                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">2635520000</a> | A-sorozat, Sorkapocs jelölő, 6.2 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50<br>sárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118674088              |                                                                              |
| Qty.           | 40 ST                      |                                                                              |

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0            | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661280000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702163              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661300000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702187              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661290000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702170              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |

## Lapos csavarhúzó



Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## A4C 1.5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SDS 0.4X2.0X60             | Változat                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">2749260000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2 mm, Kés hossza: 60 mm, Kés vastagsága (A): 0.4 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118895537              |                                                                                     |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                     |

## Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | Változat                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1276300000</a> | Dugasz (kapocs), Dugaszolható csatlakozás, 2 mm <sup>2</sup> , Csatlakozások száma: 2, Pólusszám: 1, Szélesség: 9 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190026080              |                                                                                                                      |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                      |