

WIL-BM-JP-M12-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Mozgásérzékelő a WIL-LED világítótesthez, csavaros csatlakozással, 3 m-es tápkábellel és M12 kábellel a WIL lámpára csatlakoztatáshoz. Állítható kapcsolási idő.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Rendelési szám | 2537710000 |
| Típus | WIL-BM-JP-M12-3.0U |
| GTIN (EAN) | 4050118549164 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|-------|------------------|-------------|
| Mélység | 36 mm | Mélység (coll) | 1.4173 inch |
| Magasság | 23 mm | Magasság (coll) | 0.9055 inch |
| Szélesség | 51 mm | Szélesség (coll) | 2.0079 inch |
| Nettó tömeg | 40 g | | |

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -20 - 60°C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 82a8bf14-9104-4ca4-ab0c-226d976fdcac |

Cable technical specifications

| | | | |
|--------------|-----|------------------|----------------------|
| Kábel anyaga | PUR | Köpeny színe | fekete |
| Kábelhossz | 3 m | Érkeresztmetszet | 0.34 mm ² |

Connection data

| | | | |
|--------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|
| Kódolás | A kódolású | Csatlakozási menet | M12 |
| Meghúzási nyomaték | 0.8 Nm | Vezetékezés | PIN 4: + (black), PIN 3: - (blue) |

Electric data

| | | | |
|---------------------|---------|---------------|---------|
| Névleges feszültség | 24 V DC | Névleges áram | < 3.0 A |
|---------------------|---------|---------------|---------|

General technical data

| | | |
|---------------------------|----------------|-------|
| Védelmi osztály | IP20 | |
| Fogyjunk, Min. | 2 s | |
| Szép volt, Max. | 360 s | |
| Kimutatási tartomány | min. | 0.1 m |
| | max. | 7 m |
| | Konfigurálható | Igen |
| Kimutatási terület (szög) | 110 ° | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002955 | ETIM 9.0 | EC002955 |
| ETIM 10.0 | EC002955 | ECLASS 14.0 | 27-11-06-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-11-06-92 | | |

WIL-BM-JP-M12-3.OU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

PUR halogénmentes fekete (U)



PUR

halogen free

A szenzor/aktuátor kábeleket a különböző alkalmazásokban az érzékelők és aktuátorok bekötéséhez és adat illetve táplálás továbbításához használják. A fröccsöntött kábel a dugaszolható csatlakozó összekötését és tesztelt csatlakoztatását biztosítja a gyári kábelhez. A kábelek sokféle környezeti körülmény hatásának lehetnek kitéve, mint például nedvesség, por, hő, hideg, rázkódás vagy rezgés.


A fejlesztőink különösen erre a problémára fókuszáltak és kialakították a különféle M8-as és M12-es érzékelő-működtető elem kábelek gazdag választékát, így Önnek kell megtalálni az alkalmazásához szükséges megoldást. Az M8-as és az M12-es érzékelő-működtető elem kábeleket szabvány szerint a nikkelezett bronz anyákkal szállítjuk. Azonban ha Ön a termékeinket különösen szigorú környezetben szándékozik használni, műanyag anyák választékát tudjuk szállítani. Ez lehetővé teszi a használatot olyan környezetben, ahol a nikkelezett M8-as és M12-es anyák megrozsdásodnának.

Van valami, amit nem talált meg, vagy magyarázatot kér? Beszéljen velünk!

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SAIP-M12BG-3-3.OU | Változat |
| Rendelési szám | 1108730300 | Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M12, Pólusok száma : 3, 3 m, Hüvely (mama) , egyenes, árnyékol: Nem, LED: Nem, |
| GTIN (EAN) | 4032248888481 | Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | SAIL-M12BG-3-3.OU | Változat |
| Rendelési szám | 9457820300 | Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M12, Pólusok száma : 3, 3 m, Hüvely (mama) , egyenes, árnyékol: Nem, LED: Nem, |
| GTIN (EAN) | 4032248228195 | Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem |
| Qty. | 1 ST | |

JACKPAC® Zubehör



A Weidmüller ma már a csatlakozók egyik vezető nemzetközi iparági szállítója. A termékcsalád fontos tagjai a kerek csatlakozók, amelyeknek a Weidmüller az SAI összefoglaló terméknevet adta. Az SAI termékek fejlesztése során a Weidmüller mérnökei mindig az ésszerű, költséghatékony telepítési koncepcióra összpontosítottak, és a főbb felhasználókkal együttműködve jól átgondolt termékekkel látták el a piacot, amelyek világszerte új szabványt jelentenek a funkcionalitást és a minőséget tekintve. Erre egy példa a Jackpac® termékcsalád. Ezek a modulok vízálló jelátalakítók.

WIL-BM-JP-M12-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| Típus | JP CLIP M | Változat |
| Rendelési szám | 8778490000 | JACKPAC, Relémodul |
| GTIN (EAN) | 4032248448418 | |
| Qty. | 10 ST | |

Csavaros csatlakozás



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzat az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. Az M12 dugaszolható csatlakozásokkal 5 különböző csatlakozórendszer választható.

A csavaros csatlakozást az alkalmazások széles körében lehet használni. Ezzel a technológiával a vezetőt, opciósan érvéghüvellyel, be lehet dugni az összekötő elembe és csavarral rögzíteni. Ez a csatlakozástechnika klasszikus, legolcsóbb formája, amely támogatja a több vezetős csatlakozásokat is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Típus | SAIBGS-P-4A-4/6-M12 | Változat |
| Rendelési szám | 9457240000 | Terepen rögzíthető csatlakozó, M12 |
| GTIN (EAN) | 4008190312275 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | SAISGS-P-4A-4/6-M12 | Változat |
| Rendelési szám | 9457550000 | Terepen rögzíthető csatlakozó, M12 |
| GTIN (EAN) | 4032248167647 | |
| Qty. | 1 ST | |