

WIL-BM-SK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Mozgásérzékelő a WIL-LED világítótesthez, csavaros csatlakozással. Állítható kapcsolási idő.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2537720000
Típus	WIL-BM-SK
GTIN (EAN)	4050118549157
Qty.	1 Darab

WIL-BM-SK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méreték és tömegek

Mélység	44	Mélység (coll)	1.7323 inch
Magasság	33 mm	Magasság (coll)	1.2992 inch
Szélesség	76 mm	Szélesség (coll)	2.9921 inch
Nettó tömeg	29.04 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -20 - 60

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82a8bf14-9104-4ca4-ab0c-226d976fdcac

Connection data

Csatlakozási menet	Terminal	Vezetékezés	PIN 4: + (black), PIN 3: - (blue)
--------------------	----------	-------------	-----------------------------------

Electric data

Névleges feszültség	24 V DC	Névleges áram	< 6.0 A
---------------------	---------	---------------	---------

General technical data

Védelmi osztály	IP20	
Fogyjunk, Min.	1 min	
Szép volt, Max.	10 min	
Kimutatási tartomány	min.	0 m
	max.	8 m
	Konfigurálható	Nem
Kimutatási terület (szög)	120 °	

Besorolások

ETIM 8.0	EC000133	ETIM 9.0	EC000133
ETIM 10.0	EC000133	ECLASS 14.0	27-14-40-07
ECLASS 15.0	27-14-40-07		