

THM ET 28/28 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A THM címkék a hőnyomtatásnak köszönhetően briliáns nyomtatási minőségűek. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát M-Print® PRO nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

- Kiváló minőségű poliészter címkék különböző színben
- Rugalmas anyaguknak és a vastag ragasztórétegnek köszönhetően a THM GEW szögletes és kerek felületeken, például kábeleken és tömlőkön használható
- A tekercs-kiszerezésű THM ET S7 a Siemens Simatic 200S, S7-300 és S7-400 moduljainak jelölésére használható
- A címkék automatikusan pozicionálódnak a nyomtatóban, hogy minden címke pontosan középre kerüljön.
- Címkézés a THM MultiMark vagy THM MultiMark Plus hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Változat	Vezeték és kábeljelölők, 28 x 28 mm, fehér
Rendelési szám	2539410000
Típus	THM ET 28/28 WS
GTIN (EAN)	4050118570182
Qty.	1500 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.35 mm	Mélység (coll)	0.0138 inch
Magasság	28 mm	Magasság (coll)	1.1024 inch
Szélesség	28 mm	Szélesség (coll)	1.1024 inch
Nettó tömeg	0.39 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50...100 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Változat	Öntapadós	Szélesség	28 mm
UL 94 éghetőségi osztály	HB	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-50 °C	Szín	fehér
Halogén	Nem	Alapanyag	Polipropilén
Nyomtatott karakterek	nélkül	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50...100 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Változat
Rendelési szám	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
Qty.	1 ST	