

HDC 10B ABU EMC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller új RockStar® IP65 EMV házak ideálisan alkalmazhatók a legszigorúbb környezeti feltételek között is, és védelmet nyújtanak az elektromágneses zavarások ellen. Egy nagy igénybevételre tervezett csatlakozás egy csatlakozó betétből és annak védőházából áll. Az új műanyag szalagok egyszerűen rögzíthetők és bármikor cserélhetők. A Weidmüller összes RockStar® háza jó minőségű öntött alumíniumból készül. Így ezek ütés- és korrózióállóak, mégis kompakt kivitelűek és könnyűek.

Általános rendelési adatok

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkengyel az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, cserélhető, , Kábelbevezetések mérete: none
Rendelési szám	2542310000
Típus	HDC 10B ABU EMC
GTIN (EAN)	4050118648768
Qty.	1 Darab

HDC 10B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cURus) E92202

Méreték és tömegek

Mélység	93 mm	Mélység (coll)	3.6614 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1.1811 inch
Szélesség	45 mm	Szélesség (coll)	1.7716 inch
Nettó tömeg	115.7 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül	
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC	
Vegyszerállóság	Anyag	Hidraulikaolaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Petróleum
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	UV
	Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag		Ózon
	Vegyszerállóság	Ellenálló

Méreték

Kábelbevezetés Nem

Verzió

Kábelbevezetések mérete	none	Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész
Fedél	burkolat nélkül	Oldalsó kábelbevezetések száma	0
Ház kivitele	Válaszfalház	Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, cserélhető
Telepítési szerkezeti méret	4	Kábelbevezetés	Nem
Típus	Válaszfal (átvezető)	Szorító változat	Oldalt rögzítő bilincs
Tömítés	FPM	Szín (RAL)	RAL 9011
BG	4	Suitable for ModuPlug®	Igen

Általános adatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Ház fő anyaga	alumínium présöntvény
Felületi minőség	Porbevonatos	Védelmi osztály	IP65, bedugva
ENT házak	Igen	Rögzítőelem anyaga	PA 66/6, Nemesacél, rozsdamentes

Technical data

Besorolások


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 10B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



HDC 10B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Counterpart

www.weidmueller.com

4-es méret



A Weidmüller új RockStar® IP65 EMV házak ideálisan alkalmazhatók a legszigorúbb környezeti feltételek között is, és védelmet nyújtanak az elektromágneses zavarások ellen. Egy nagy igénybevételre tervezett csatlakozás egy csatlakozó betétből és annak védőházából áll. Az új műanyag szalagok egyszerűen rögzíthetők és bármikor cserélhetők. A Weidmüller összes RockStar® háza jó minőségű öntött alumíniumból készül. Így ezek ütés- és korrózióállóak, mégis kompakt kivitelűek és könnyűek.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 24D TOBU 1M32G EMC	Változat
Rendelési szám	2544020000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32
GTIN (EAN)	4050118648744	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 24D TSBU 1M32G EMC	Változat
Rendelési szám	2544010000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32
GTIN (EAN)	4050118648751	
Qty.	1 ST	