


**HDC 16B ABU EMC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller új RockStar® IP65 EMV házak ideálisan alkalmazhatók a legszigorúbb környezeti feltételek között is, és védelmet nyújtanak az elektromágneses zavarások ellen. Egy nagy igénybevételre tervezett csatlakozás egy csatlakozó betétből és annak védőházából áll. Az új műanyag szalagok egyszerűen rögzíthetők és bármikor cserélhetők. A Weidmüller összes RockStar® háza jó minőségű öntött alumíniumból készül. Így ezek ütés- és korrózióállóak, mégis kompakt kivitelűek és könnyűek.

**Általános rendelési adatok**

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkengyel az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, cserélhető, Kábelbevezetések mérete: none
Rendelési szám	<a href="#">2542320000</a>
Típus	HDC 16B ABU EMC
GTIN (EAN)	4050118648799
Qty.	1 Darab

## HDC 16B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cURus) E92202

## Méreték és tömegek

Mélység	113 mm	Mélység (coll)	4.4488 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1.1811 inch
Szélesség	45 mm	Szélesség (coll)	1.7716 inch
Nettó tömeg	128.6 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül																
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC																
Vegyszerállóság	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Anyag</td> <td>Hidraulikaolaj</td> </tr> <tr> <td>Vegyszerállóság</td> <td>Ellenálló</td> </tr> <tr> <td>Anyag</td> <td>Petróleum</td> </tr> <tr> <td>Vegyszerállóság</td> <td>Ellenálló</td> </tr> <tr> <td>Anyag</td> <td>UV</td> </tr> <tr> <td>Vegyszerállóság</td> <td>Ellenálló</td> </tr> <tr> <td>Anyag</td> <td>Ózon</td> </tr> <tr> <td>Vegyszerállóság</td> <td>Ellenálló</td> </tr> </tbody> </table>	Anyag	Hidraulikaolaj	Vegyszerállóság	Ellenálló	Anyag	Petróleum	Vegyszerállóság	Ellenálló	Anyag	UV	Vegyszerállóság	Ellenálló	Anyag	Ózon	Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hidraulikaolaj																
Vegyszerállóság	Ellenálló																
Anyag	Petróleum																
Vegyszerállóság	Ellenálló																
Anyag	UV																
Vegyszerállóság	Ellenálló																
Anyag	Ózon																
Vegyszerállóság	Ellenálló																

## Méreték

Kábelbevezetés Nem

## Verzió


Kábelbevezetések mérete	none	Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész
Fedél	burkolat nélkül	Oldalsó kábelbevezetések száma	0
Ház kivitele	Válaszfalház	Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, cserélhető
Telepítési szerkezeti méret	6	Kábelbevezetés	Nem
Típus	Válaszfal (átvezető)	Szorító változat	Oldalt rögzítő bilincs
Tömítés	FPM	Szín (RAL)	RAL 9011
BG	6	Suitable for ModuPlug®	Igen

## Általános adatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Felületi minőség	Porbevonatos
Védelmi osztály	IP65, bedugva		

**Műszaki adatok****Besorolások**

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		



## HDC 16B ABU EMC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Ellendarab

www.weidmueller.com

### 6-es méret



A Weidmüller új RockStar® IP65 EMV házak ideálisan alkalmazhatók a legszigorúbb környezeti feltételek között is, és védelmet nyújtanak az elektromágneses zavarások ellen. Egy nagy igénybevételre tervezett csatlakozás egy csatlakozó betétből és annak védőházából áll. Az új műanyag szalagok egyszerűen rögzíthetők és bármikor cserélhetők. A Weidmüller összes RockStar® háza jó minőségű öntött alumíniumból készül. Így ezek ütés- és korrózióállóak, mégis kompakt kivitelűek és könnyűek.

### Általános rendelési adatok

Típus	HDC 40D TOBU 1M40G EMC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2544040000</a>	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 40
GTIN (EAN)	4050118648775	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 40D TSBU 1M40G EMC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2544030000</a>	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 40
GTIN (EAN)	4050118648782	
Qty.	1 ST	