


HDC XX6A03 MMSXXX-5000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	2546845000
Típus	HDC XX6A03 MMSXXX-5000
GTIN (EAN)	4050118556650
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2025-09-30T00:00:00+02:00

HDC XX6A03 MMSXXX-5000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	3666 g
-------------	--------

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-30 °C ... 90 °C
-------------------------	------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Általános adatok

Pólusszám	8	Kábelhossz	50 m
Kódolás	X kódolású	Érintkező felület	Au (arany)
Átviteli sebesség	10 Gbit/s	Szigetelési ellenállás	≥ 1000 MΩ
Kategória	Cat. 6A	Névleges feszültség	50 V
Névleges áram	0.5 A	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Szennyezés súlyossága	2	Ellentétes oldali változat	Érintkező
Moduloldali változat	Érintkező		

Cable technical specifications

Kábelhossz	50 m
Köpeny színe	zöld (RAL 6018)
árnyékolt	Igen
Halogén	halogénmentes
Szigetelés	Poliólefin
Köpeny anyaga	PUR
Színkód gyűű	fehér / kék, fehér / narancssárga, fehér / zöld, white / brown
Outside diameter	Átmérő 8.9 mm
Outside diameter	8.9 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		