

UV66-ECO-7-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller u-view Eco érintőpaneljei kiváló képminőséget kínálnak, és a legtöbb ipari környezetben használhatók. A választék különböző, 4,3" és 10,1" közötti képernyőméretekkel, és nagy ellenállóságú érintőképernyőkkel rendelkezik. Valamennyi panel Linux operációs rendszerrel és HTML5-kompatibilis böngészővel rendelkezik, és integrált kiosk módon, valamint egyszerű konfigurációja révén webalkalmazásokhoz optimalizálható. Ennek eredményeként tökéletes megoldást jelentenek weblapú megjelenítésekhez, és számos olyan webszerver elérését teszik lehetővé, mint például az u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web és sok más. A panelek különösen lapos kivitelűek, és ipari IP66 készülékhez rendelkezik.

Általános rendelési adatok

Változat	web-compatible touch panel, Display size 7", resistive, Front protection IP66
Rendelési szám	2555780000
Típus	UV66-ECO-7-RES-W
GTIN (EAN)	4050118566147
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E512053

Méreték és tömegek

Mélység	35.3 mm	Mélység (coll)	1.3898 inch
Magasság	138 mm	Magasság (coll)	5.4331 inch
Szélesség	186 mm	Szélesség (coll)	7.3228 inch
Falvastagság, min.	2 mm	Falvastagság, max.	6 mm
Nettó tömeg	472 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-20 °C ... +85 °C	Üzemi hőmérséklet	0 °C ... +50 °C
Páratartalom	10 - 95% relatív páratartalom, nem lecsapódó		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Equipment

Méret	7"	Felbontás	800 x 480
Number of displayable colours	16 M	Luminance	350 cd/m ²
Touch-Screen	resistive	Material display	Műanyag
Vázkeret anyaga	Műanyag		

System data

Memória (RAM)	1 GB	Operációs rendszer	Linux + Browser (HTML5)
Interfészek hátul	1x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45), 1x USB-C	Processor	Dual Core ARM® Cortex®-A9, 1 GHz, (GPU 2D / GPU 3D support)
Memória (flash)	4 GB		

Általános adatok

Védelmi osztály	IP66
Operációs rendszer	Linux + Browser (HTML5)
Tápfeszültség-tartomány	Feszültségtípus DC Feszültség, min. 20.4 V Feszültség, max. 27.6 V
Potenciálbetáplálás	24 V DC
MTBF LCD nélkül	71.85 a
MTBF LCD-vel	5.29 a

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		


UV66-ECO-7-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

Maße (mm) / Dimensions (mm)




	LCD	A	B	C	D
UV66-ECO-4-RES-W	4.3"	126	95	26.6	5
UV66-ECO-7-RES-W	7"	192	144	25.9	5
UV66-ECO-10-RES-W	10.1"	272	194	28	5

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-ECO-4-RES-W	4.3"	111	80
UV66-ECO-7-RES-W	7"	175	127
UV66-ECO-10-RES-W	10.1"	256	178

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 51 mm	> 51 mm	> 51 mm

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

