

UV66-ECO-10-RES-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



A Weidmüller u-view Eco érintőpaneljei kiváló képminőséget kínálnak, és a legtöbb ipari környezetben használhatók. A választék különböző, 4,3" és 10,1" közötti képernyőméretekkel, és nagy ellenállóságú érintőképernyőkkel rendelkezik. Valamennyi panel Linux operációs rendszerrel és HTML5-kompatibilis böngészővel rendelkezik, és integrált kiosk módon, valamint egyszerű konfigurációja révén webalkalmazásokhoz optimalizálható. Ennek eredményeként tökéletes megoldást jelentenek weblapú megjelenítésekhez, és számos olyan webszerver elérését teszik lehetővé, mint például az u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web és sok más. A panelek különösen lapos kivitelűek, és ipari IP66 készülékkel rendelkeznek.

Általános rendelési adatok

Változat	web-compatible touch panel, Display size 10.1", resistive, Front protection IP66
Rendelési szám	2555790000
Típus	UV66-ECO-10-RES-W
GTIN (EAN)	4050118566154
Qty.	1 Darab

UV66-ECO-10-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E512053

Méreték és tömegek

Mélység	36.8 mm	Mélység (coll)	1.4488 inch
Magasság	190 mm	Magasság (coll)	7.4803 inch
Szélesség	268 mm	Szélesség (coll)	10.5512 inch
Falvastagság, min.	2 mm	Falvastagság, max.	6 mm
Nettó tömeg	882 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-20 °C ... +85 °C	Üzemi hőmérséklet	0 °C ... +50 °C
Páratartalom	10 - 95% relatív páratartalom, nem lecsapódó		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f

Equipment

Méret	10.1"	Felbontás	1024 x 600
Number of displayable colours	16000000 M	Luminance	400 cd/m ²
Touch-Screen	resistive	Material display	Műanyag
Szög (függőleges)	Felső: 70° / Alsó: 70°	Vázkeret anyaga	Műanyag

System data

Memória (RAM)	1 GB	Operációs rendszer	Linux + Browser (HTML5)
Memória	16 MB	Interfészek hátul	1x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45)
Processor	Dual Core ARM® Cortex®-A9, 1 GHz, (GPU 2D / GPU 3D support)	Memória (flash)	4 GB

Általános adatok

Védelmi osztály	IP66	
Operációs rendszer	Linux + Browser (HTML5)	
Tápfeszültség-tartomány	Feszültségtípus	DC
	Feszültség, min.	20.4 V
	Feszültség, max.	27.6 V
Potenciálbetáplálás	24 V DC	
MTBF LCD nélkül	72.25 a	

UV66-ECO-10-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

MTBF LCD-vel 5.29 a

Besorolások

ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		

UV66-ECO-10-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Maße (mm) / Dimensions (mm)



	LCD	A	B	C	D
UV66-ECO-4-RES-W	4.3"	126	95	26.6	5
UV66-ECO-7-RES-W	7"	192	144	25.9	5
UV66-ECO-10-RES-W	10.1"	272	194	28	5

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-ECO-4-RES-W	4.3"	111	80
UV66-ECO-7-RES-W	7"	175	127
UV66-ECO-10-RES-W	10.1"	256	178

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 51 mm	> 51 mm	> 51 mm

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

