

## UV66-BAS-7-RES-W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A Weidmüller u-view érintőpaneljei kiváló képminőséget kínálnak, és a legtöbb ipari környezetben használhatók. A választék különböző, 4,3" és 21,5" közötti képernyőméretekkel, és nagy ellenállóságú, nagy felbontású kapacitív érintőképernyőkkel rendelkezik. Valamennyi panel Linux operációs rendszerrel és HTML5-kompatibilis böngészővel rendelkezik, és integrált kiosk módon, valamint egyszerű konfigurációja révén webalkalmazásokhoz optimalizálható. Ennek eredményeként tökéletes megoldást jelentenek weblapú megjelenítésekhez, és számos olyan webszerver elérését teszik lehetővé, mint például az u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web és sok más. A panelek különösen lapos kivitelűek, és ipari IP66 készülékkel rendelkeznek.

## Általános rendelési adatok

Változat	web-compatible touch panel, Display size 7", resistive, Front protection IP66
Rendelési szám	<a href="#">2555810000</a>
Típus	UV66-BAS-7-RES-W
GTIN (EAN)	4050118566178
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2025-03-31T00:00:00+02:00
Alternatív termék	<a href="#">UV66-ECO-7-RES-W</a>

## UV66-BAS-7-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E141197

## Méreték és tömegek

Mélység	40 mm	Mélység (coll)	1.5748 inch
Magasság	147.6 mm	Magasság (coll)	5.811 inch
Szélesség	204 mm	Szélesség (coll)	8.0315 inch
Falvastagság, min.	2 mm	Falvastagság, max.	6 mm
Nettó tömeg	1200 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-20 °C ... +60 °C	Üzemi hőmérséklet	0 °C ... +50 °C
Páratartalom	80 % rel. páratartalom (páralecsapódás nélkül)		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f

## Equipment

Méret	7"	Felbontás	800 x 480
Number of displayable colours	16000000 M	Luminance	500 cd/m <sup>2</sup>
Touch-Screen	resistive	Material display	Műanyag
Szög (vízszintes)	Bal: 70° / Jobb: 70°	Szög (függőleges)	Felső: 70° / Alsó: 60°
Vázkeret anyaga	fém		

## System data

Memória (RAM)	1 GB	Interfész	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2 x USB 2.0 (host), 1 x serial RS-232/RS-485/ RS-422
Operációs rendszer	Linux + Browser (HTML5)	Memória	16 MB
Interfészek hátul	2 x USB 2.0 (host), 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1 x serial RS-232/RS-485/RS-422	Processor	ARM Cortex A9 1 GHz NXP® i.MX6 DualLite
Memória (flash)	8 GB		

## Általános adatok

Védelmi osztály	IP66
Operációs rendszer	Linux + Browser (HTML5)
Tápfeszültség-tartomány	Feszültségtípus DC

**UV66-BAS-7-RES-W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Műszaki adatok**

	Feszültség, min.	18 V
	Feszültség, max.	36 V
Potenciálbetáplálás	24 V DC	

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		


## UV66-BAS-7-RES-W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Rajzok


www.weidmueller.com

Maße (mm) / Dimensions (mm)




	LCD	A	B	C	D
UV66-BAS-7-RES-W	7"	204	147.6	40	5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	293	201.5	49	5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	204	147.6	40	4
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	293	201.5	48	5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	433	267	49	6

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-BAS-7-RES-W	7"	197	140.5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	197	140.5
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	410	285

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 15 mm	> 50 mm	> 100 mm

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

