

UV66-ADV-7-CAP-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A Weidmüller u-view Advanced érintőpaneljei kiváló képminőséget kínálnak, és a legtöbb ipari környezetben használhatók. A választék különböző, 7" és 21,5" közötti képernyőméretekkel, és nagy felbontású, kapacitív érintőképernyőkkel rendelkezik, amelyek támogatják a kézmozdulatokat és a kesztyűs használatot. Valamennyi panel Linux operációs rendszerrel és HTML5-kompatibilis böngészővel rendelkezik, és integrált kiosk módon, valamint egyszerű konfigurációja révén webalkalmazásokhoz optimalizálható. Ennek eredményeként tökéletes megoldást jelentenek weblapú megjelenítésekhez, és számos olyan webszerver elérését teszik lehetővé, mint például az u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web és sok más. A panelek különösen lapos kivitelűek, és ipari IP66 készülékházzal rendelkeznek.

Általános rendelési adatok

Változat	web-compatible touch panel, Display size 7", MultiTouch, Capacitive, Front protection IP66
Rendelési szám	2555830000
Típus	UV66-ADV-7-CAP-W
GTIN (EAN)	4050118566192
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2023-03-31T00:00:00+02:00
Alternatív termék	UV66-ADV-7-CAP-W-V2

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E141197

Méretetek és tömegek

Mélység	40 mm	Mélység (coll)	1.5748 inch
Magasság	147.6 mm	Magasság (coll)	5.811 inch
Szélesség	204 mm	Szélesség (coll)	8.0315 inch
Falvastagság, min.	2 mm	Falvastagság, max.	6 mm
Nettó tömeg	1400 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-20 °C ... +60 °C	Üzemi hőmérséklet	0 °C ... +50 °C
Páratartalom	80 % rel. páratartalom (páralecsapódás nélkül)		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f

Equipment

Méret	7"	Felbontás	800 x 480
Number of displayable colours	16 M	Luminance	500 cd/m ²
Touch-Screen	MultiTouch, capacitive	Material display	Glass
Szög (vízszintes)	Bal: 70° / Jobb: 70°	Szög (függőleges)	Felső: 70° / Alsó: 60°
Vázkeret anyaga	fém		

System data

Memória (RAM)	1 GB	Interfész	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2 x USB 2.0 (host), 1 x serial RS-232/RS-485/ RS-422
Operációs rendszer	Linux + Browser (HTML5)	Interfészek hátul	2 x USB 2.0 (host), 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1 x serial RS-232/RS-485/RS-422
Processor	ARM Cortex A9 1 GHz NXP® i.MX6 DualLite	Memória (flash)	8 GB

Általános adatok

Védelmi osztály	IP66	
Operációs rendszer	Linux + Browser (HTML5)	
Tápfeszültség-tartomány	Feszültségtípus	DC

UV66-ADV-7-CAP-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com**Műszaki adatok**

	Feszültség, min.	18 V
	Feszültség, max.	36 V
Potenciálbetáplálás	24 V DC	

Besorolások


ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		

Maße (mm) / Dimensions (mm)




	LCD	A	B	C	D
UV66-BAS-7-RES-W	7"	204	147.6	40	5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	293	201.5	49	5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	204	147.6	40	4
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	293	201.5	48	5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	433	267	49	6

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-BAS-7-RES-W	7"	197	140.5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	197	140.5
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	410	255

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 15 mm	> 50 mm	> 100 mm

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

