

UV66-ADV-15-CAP-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image



A Weidmüller u-view Advanced érintőpaneljei kiváló képminőséget kínálnak, és a legtöbb ipari környezetben használhatók. A választék különböző, 7" és 21,5" közötti képernyőméretekkel, és nagy felbontású, kapacitív érintőképernyőkkel rendelkezik, amelyek támogatják a kézmozdulatokat és a kesztyűs használatot. Valamennyi panel Linux operációs rendszerrel és HTML5-kompatibilis böngészővel rendelkezik, és integrált kiosk módon, valamint egyszerű konfigurációja révén webalkalmazásokhoz optimalizálható. Ennek eredményeként tökéletes megoldást jelentenek weblapú megjelenítésekhez, és számos olyan webszerver elérését teszik lehetővé, mint például az u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web és sok más. A panelek különösen lapos kivitelűek, és ipari IP66 készülékkel rendelkeznek.

Általános rendelési adatok

Változat	web-compatible touch panel, Display size 15.6", MultiTouch, Capacitive, Front protection IP66
Rendelési szám	2555850000
Típus	UV66-ADV-15-CAP-W
GTIN (EAN)	4050118566215
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2023-03-31T00:00:00+02:00
Alternatív termék	UV66-ADV-15-CAP-W-V2

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E141197

Méretetek és tömegek

Mélység	49 mm	Mélység (coll)	1.9291 inch
Magasság	267 mm	Magasság (coll)	10.5118 inch
Szélesség	433 mm	Szélesség (coll)	17.0472 inch
Falvastagság, min.	2 mm	Falvastagság, max.	6 mm
Nettó tömeg	3300 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-20 °C ... +60 °C	Üzemi hőmérséklet	0 °C ... +50 °C
Páratartalom	80 % rel. páratartalom (páralecsapódás nélkül)		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f

Equipment

Méret	15.6"	Felbontás	1366 x 768
Number of displayable colours	16 M	Luminance	400 cd/m ²
Touch-Screen	MultiTouch, capacitive	Material display	Glass
Szög (vízszintes)	Bal: 85° / Jobb: 85°	Szög (függőleges)	Felső: 80° / Alsó: 80°
Vázkeret anyaga	fém		

System data

Memória (RAM)	1 GB	Interfész	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2 x USB 2.0 (host), 1 x serial RS-232/RS-485/ RS-422
Operációs rendszer	Linux + Browser (HTML5)	Interfészek hátul	2 x USB 2.0 (host), 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1 x serial RS-232/RS-485/RS-422
Processor	ARM Cortex A9 1 GHz NXP® i.MX6 DualLite	Memória (flash)	8 GB

Általános adatok

Védelmi osztály	IP66
Operációs rendszer	Linux + Browser (HTML5)
Tápfeszültség-tartomány	Feszültségtípus DC

UV66-ADV-15-CAP-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

	Feszültség, min.	18 V
	Feszültség, max.	36 V
Potenciálbetáplálás	24 V DC	

Besorolások

ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		


UV66-ADV-15-CAP-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Rajzok


www.weidmueller.com

Maße (mm) / Dimensions (mm)




	LCD	A	B	C	D
UV66-BAS-7-RES-W	7"	204	147.6	40	5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	293	201.5	49	5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	204	147.6	40	4
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	293	201.5	48	5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	433	267	49	6

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-BAS-7-RES-W	7"	197	140.5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	197	140.5
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	410	285

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 15 mm	> 50 mm	> 100 mm

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

