

CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image



similar to the product

A CMA-CTM 7 sorozatú mini áramváltó egy induktív áramváltó, amelyet a transzformátor elv szerint terveztünk kör keresztmetszetű primer vezetővel.

A CMA-CTM 7 sorozatú áramváltók karbantartásmentesek, és

32 A - 64 A primer áramok mérése terveztük.

Ezeket a primer áramokat legfeljebb 1 A-é alakítják a szekunder oldalon.

Kis méreteivel tökéletesen illeszkedik a 3 fázisú megszakítóban való alkalmazásra a 17,5 mm fázis távolsággal.

Általános rendelési adatok

Változat	Primer áram: 50 A, Szekunder áram, max.: 1 A, Terhelés: 0.4 VA, Túrészostály: 1, zárt áramváltó
Rendelési szám	2556030000
Típus	CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1
GTIN (EAN)	4050118566406
Qty.	1 Darab
Gyártó	MBS AG

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Mélység	19 mm	Mélység (coll)	0.748 inch
Magasság	46.5 mm	Magasság (coll)	1.8307 inch
Szélesség	27.5 mm	Szélesség (coll)	1.0827 inch
Nettó tömeg	64 g		

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-5 °C...50 °C
----------------------	----------------	-------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető	Kör keresztmetszetű vezeték	7.60 mm
Installation location	Beltéri használat		

Electrical attributes

Tűrésosztály	1	Szekunder áram	0...1 A
Terhelés	0.4 VA	Primer áram	50 A

Technical properties

Szigetelés osztály	E	Termikus névleges folytonos áram Itermikus	1,0 x Irated
Névleges frekvencia	50 Hz		

Szigetelések koordinálása

Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Tűrésosztály	1
----------	---	--------------	---

Besorolások


ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Mini áramváltó**

A CMA-CTM 7 sorozatú mini áramváltó egy induktív áramváltó, amelyet a transzformátor elv szerint terveztünk kör keresztmetszetű primer vezetővel.

A CMA-CTM 7 sorozatú áramváltók karbantartásmentesek, és

32 A - 64 A primer áramok mérése terveztük.

Ezeket a primer áramokat legfeljebb 1 A-é alakítják a szekunder oldalon.

Kis méreteivel tökéletesen illeszkedik a 3 fázisú megszakítóban való alkalmazásra a 17,5 mm fázis távolsággal.

Általános rendelési adatok

Típus	CMA-CTM-7-SNAP-ON	Változat
Rendelési szám	2525160000	
GTIN (EAN)	4050118536522	
Qty.	1 ST	